




仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-40PKX2	RAC-40PKX2
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン22	
	封入量 (g)		1350 (パージ分20g含む)	
過 負 荷 保 護 装 置	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細 径		φ6.35	
	(外径φmm) 太 径		φ12.7	
	配管セ ッ ト		P-45VK2, P-410VK2	
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		20	20
	種 類		貫流ファン	プロペラファン
	風 量 (m³/h)	強 風	550・680	1,770・1,980
電 流 特 性	消費電力 (W)	弱 風	430・580	—
		微 風	380・520	—
		冷 房	6.3	—
電 流 特 性	消費電力 (W)	暖 房 ヒータ ON	—	—
		ヒータ OFF	8.3	—
		冷 房	1250 (90 ~ 1700)	—
電 流 特 性	消費電力 (W)	暖 房 ヒータ ON	—	—
		ヒータ OFF	1640 (90 ~ 1980)	—
		冷 房	99	—
電 流 特 性	消費電力 (%)	暖 房 ヒータ ON	—	—
		ヒータ OFF	99	—
		冷 房	6.3	—
電 流 特 性	消費電力 (A)	暖 房	8.3	—
		冷 房	—	—
		接続ケーブルの本数	4	—
電 流 特 性	電源プラグ	容量 (V-A)	250V-15A	—
		形 状	㊦	—
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)	除 湿 能 力 (l/h)	4.0 (0.9~4.5)	—
		冷 房 の め や す	2.1	—
		冷 房 の め や す	11~17畳 (18~28m²)	—
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—	—
		ヒータ OFF	6.0 (0.9~7.5)	—
		低 温	5.4	—
機 能	電 気 ヒ ー タ ー (W)	暖 房 の め や す	—	—
		据 付 方 式	背面引掛	—
		主 操 作 ス イ ッ チ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2C2	—
機 能	表 示 ラ ン プ	フ ィ ル タ ー / 除 湿 / 運 転 / パ ワ フ ル / タ イ マ ー	フィルタ/除湿/運転/パワフル/タイマー	—
		風 速 切 換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
機 能	キャビネット色	ホワイ・ブラウン	ライトベージュ	—
		高 さ	285	570
		幅	798	710+95
外 形 寸 法 (mm)	奥 行	183+10	280+51	—
		製 品 質 量 (kg)	9	32
		騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風 43・43	48・49
機 能	ドレン接続口 (外径φmm)	弱 風 40・38	—	—
		微 風 36・35	—	—
		静	30・30	37・37
機 能	付 属 品	壁掛据付部品一式・空清フィルター	—	—
		電源コード長さ (m) 左/右	0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

備考		投影法	尺度
		NTS	NTS
入庫	製図	カタギリ	99-02-25
99.3.9	審査	オソド	99-02-25
名称		RAS-40PKX2:RAC-40PKX2	
構造		寸法図	
Hitachi Appliances, Inc.		Tokyo Japan	
板木図番		3YAA77355	

