

3YAAA3879

室内機

248

233

7

160

6.5

47

据付板

197

61

22

ワイヤレスリモコン

785

815

298

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

上面吸込口

フロントグリル

11

60

47

6.5

182.5

450

182.5

70

70

約360

約70

背面図

電源コード

接続コード

太径配管(φ8.52)接続用

細径配管(φ6.35)接続用

ドレンキャップ接続口

ツユトイ

ドレンホース

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

4.7

29

60

9

20

60

31

据付板

天井面(回縁)

50

50以上

29

272

210

600

675

219.5

70

360

80

815

本体中心線

太径配管

壁穴φ65

ドレンホース

細径配管

配管引出し穴中心線

埋込ボルト用穴(左右)10.5×20

ボードアンカー用切欠穴(左右)

100

100

135(全開時)

85(全開時)

85(全開時)

室内機サービススペース

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上が50mm、下が135mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. プラグの形状

6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

電源 単相200V

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
冷 凍 装 置	電 源	(50/60Hz)	RAS-40PRX2	RAC-40PRX2
	圧縮機出力 (W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン	R410A
	封入量 (g)		1350	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管配管接続方式		フレア	
	パイプ径細径(外径φmm)		φ6.35	
パイプ径太径		φ9.52		
配管セット		P-24VR, P-28VR		
送風装置	ファンモータ出力 (W)		20	40
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量(冷房・暖房)(m³/h)		750・870 590・710 510・620	2410・2190 — —
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.9	
		暖 房	ヒータ ON ヒータ OFF	— 6.7
	消費電力 (W)	冷 房	980 (90 ~ 1470)	
		暖 房	ヒータ ON ヒータ OFF	— 1320 (90 ~ 2400)
	力 率 (%)	冷 房	99	
		暖 房	ヒータ ON ヒータ OFF	— 99
	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.9	
		暖 房	6.7	
	接続ケーブルの本数		4	
	電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	250V-15A	
	形 状	㊦	—	
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		4.0 (0.9~5.0)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		2.1	
	冷 房 の め や す		11~17畳 (18~28m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON ヒータOFF	— 6.0 (0.9~8.7)	
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—	
	暖 房 の め や す		13~17畳 (22~27m²)	
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン(ワイヤレス)	RAR-2R1
	表 示 ラ ン プ		運転モニター・タイマー・カビ見張	
風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静		
色調 (近似マンセルN.O.)			ホホワイト (N9) ベージュ (10YR7/2)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高 さ		298	600
	幅		815	792+85
	奥 行		233+15	299+46
製 品 質 量 (kg)			9.5	42
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		45・46	49・50
	弱 風		40・41	—
	微 風		37・38	—
	静		23・23	—
ドレン接続口 (外径φmm)			16	
付 属 品			壁掛据付部品一式・空清フィルター	
電源コード長さ (m)			左/右	0.4/1.1

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

モリモト

2003.01.28

NTS

RAS-40PRX2:RAC-40PRX2 構造:寸法図

審査

モリモト

2003.01.28

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

再入庫

承認

モリモト

2003.01.28

Tokyo Japan

3YAAA3879

2003-02 04

GAD

0

4

5

100

6

7

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



