





仕様表

項目		形式	
		室内機	室外機
電源		RAS-40SFX2 RAC-40HSFX2	
		単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)	—	800
	熱交換器フィン形状	スーパーリット	波形フィン
	冷媒制御装置	—	電動弁
	冷媒切換装置	—	四方弁
	冷媒種類	フロン22	
送風装置	封入量 (g)	1070 (エアージ分20g含む)	
	過負荷保護装置	自動復帰形	
	配管接続方式	フレア	
	パイプ径細径 (外径φmm)	φ6.35	
配管	太径	φ12.7	
	配管セット	P-45VK2	
ファン	ファンモータ出力 (W)	20	20
	種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)	480・540	1560
	強風	410・430	—
電気特性	静か	340・360	—
	運転電流 (A)	冷房 8.8	暖房 ヒータ ON 15.4
消費電力 (W)	暖房 ヒータ OFF	—	
	冷房	1,590 (200~1,750)	
	暖房 ヒータ ON	2,900 (150~2,990)	
	暖房 ヒータ OFF	—	
力率 (%)	冷房	90	
	暖房 ヒータ ON	94	
始動電流 (A)	暖房 ヒータ OFF	—	
	冷房	8.8	
接続ケーブルの本数	暖房	15.4	
	冷房	4	
電源プラグ	容量 (V-A)	250V-20A	
	形状	㊤	
冷房特性	冷房能力 (kW)	4.0 (0.5~4.5)	
	除湿能力 (ℓ/h)	2.1	
	冷房のめやす	11~17畳 (18~28m²)	
暖房特性	暖房能力 (kW)	6.0 (0.5~7.1)	
	ヒータ ON	—	
	ヒータ OFF	—	
機性能	電気ヒーター (W)	5.4	
	暖房のめやす	1010	
据付方式	背面引掛	13~17畳 (22~27m²)	
	主操作スイッチ	—	
	表示ランプ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-1J1	
風速切換	運転, タイマー, ホットキープ, 一発温風	—	
	自動, 強, 弱, 静か	—	
キャビネット (色, マンセルNo)		—	TベージュNo5Y7/2
外形寸法 (mm)	高さ	298	520
	幅	815	795+70
	奥行	194+10	250+55
製品質量 (kg)		10	41
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	44・44	47・47
	弱風	40・40	—
	静か	36・36	—
ドレン接続口 (外径φmm)		16	
付属品		壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m) 左/右		0.4/1.1	—

- 再封入時は1050g封入願います。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。

- 注記
- 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
 - 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 - 配管は長さ10m以内です。
 - 室内・室外機の配管落差は5m以内です。
 - プラグの形状 ㊤
 - 電源コードの長さ
約400 約1100
 - 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側φ1.6×2のFケーブルを使用します




備考				投影法	尺度	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YAA69660
入庫 95.3.1 製図 オソト 95.02.28 名称 RAS-40SFX2:RAC-40HSFX2 構造:寸法図 審査 オソト 95.02.28 承認 カネコ 95.03.01				NTS			

89969V(1)3


回路図

電源プラグ
単相200V
50/60Hz




配線図 RAS-40SFX2

電源プラグ
単相200V
50/60Hz



配線図 RAC-40HSFX2



	備考			投影法	尺度	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番 3YDA69668	
					NTS			
入庫	製図	オソト	95.02.28	名称				
95.3.1	審査	オソト	95.02.28	RAS-40SFX2: RAC-40HSFX2				
庫	承認	カネコ	95.03.01	回路図: 配線図				