


A
B
C
D
E
F







1
2
3
4
5
6
7
8

BB0031697


室内機



ワイヤレスリモコン




背面図




据付板(正面図)

天井面(回縁)



注記

- 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ



仕様表


項目		形式	室内機	室外機
			RAS-AC40B2	RAC-AC40B2
電源		(50/60Hz)	単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力(W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量(g)		1000	
過負荷保護装置	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径		6.35	
	(外径φmm) 太径		9.52	
送風装置	ファンモータ出力(W)		25	40
	種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		680・780	1,860・1,740
	急速風		520・680	—
	弱風		410・510	—
電気特性	始動電流(A)	冷房	8.1	—
	運転電流(A)	暖房	8.1 (最大 15.0)	—
	消費電力(W)	冷房	1,450 (190~1,550)	—
	力率(%)	暖房	1,450 (195~2,545)	—
	始動電流(A)	暖房	90	—
接続ケーブルの本数	電源プラグ	容量(V-A)	250V-15A	—
	形状		㊦	—
	冷房能力(kW)		4.0 (0.5~4.2)	—
冷房特性	除湿能力(l/h)		2.1	—
	冷房のめやす		11~17畳 (18~28m²)	—
暖房特性	暖房能力(kW)	標準	5.0 (0.6~7.3)	—
	暖房のめやす	低温	5.3	—
機能	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4Z3	—
	表示ランプ		運転・タイマー	—
色調	風速切換		自動、急速、強風、弱風、微風、静	—
	色調 (近似マンセルN.O.)		クリアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ		280	600
	幅		780	792+85
製品質量 (kg)	奥行		210	299+55
	質量		8.0	37
騒音 (dB) (冷房・暖房)	急速		47・47	49・50
	強風		38・42	—
	弱風		33・35	—
	微風		29・30	—
ドレン接続口 (外径φmm)	静		25・25	—
	接続口		16	—
付属品	付属品		壁掛据付部品一式	—
	電源コード長さ (m)	左 / 右	0.5 / 1.2	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。




SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S.Todokoro	2012-04-04	㊦	NTS	RAS-AC40B2:RAC-AC40B2 構造・寸法図
CHKD. K.Yoshida	2012-04-04	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. E.Matsubara	2012-04-04	Tokyo Japan		3YAA BB0031697






BB0031699


回路図



配線図 RAS-AC40B2



配線図 RAC-AC40B2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2012-03-31		NTS	RAS-AC40B2:RAC-AC40B2 回路図:配線図
CHKD. H. Shono	2012-04-02			TOCHIGI DWG. No.
T. Umeshita	2012-04-02			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan
APPD. E. Matsubara	2012-04-02			3YDA BB0031699

REGD.
REGD
2012
0402