











N	N	0	0	0	0	3	0	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

室内機



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-AC40F2		RAC-AC40F2		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 房	定格	能力	kW	4.0 (0.5 ~ 4.6)				
		消費電力	W	1,450 (190 ~ 1,920)				
		運転電流	A	8.1				
		力率	%	90				
暖 房	定格	能力	kW	5.0 (0.6 ~ 7.3)				
		消費電力	W	1,450 (195 ~ 2,545)				
		運転電流	A	8.1 (最大 15.0)				
		力率	%	90				
	低温	能力	kW	5.3				
		消費電力	W	2,250				
始 動 電 流			A	8.1				
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		4.9				
		JISC9612:2005 (区分)		4.9 (C)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,000		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
	冷媒	種類	フロン R32					
封入量		g	780					
フ ァ ン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		40		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	680 ・ 780		1,860・1,740		
		強 風	m³/h	520 ・ 680		—		
		弱 風	m³/h	410 ・ 510		—		
		微 風	m³/h	340 ・ 400		—		
		静	m³/h	260 ・ 260		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	64 ・ 64		61 ・ 62			
	強 風	dB	55 ・ 58		—			
	弱 風	dB	49 ・ 51		—			
	微 風	dB	45 ・ 46		—			
	静	dB	42 ・ 41		—			
操作スイッチ		型名	ワイヤレスリモコン RAR-6Z1					
電源プラグ	容 量		250V-15A					
	形 状		㊦		—			
電源コード長さ (左/右)			m	0.5/1.2		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	280×780×218		629×799(+99)×299(+68)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	82×34×28		93×40×67		
質量 (製品・荷造)			kg	8.5 ・ 10.0		35.0 ・ 37.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2016-02-19		NTS	RAS-AC40F2:RAC-AC40F2 構造・寸法図			
CHKD.	S. Tokita	2016-02-19	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2016 0219
APPD.	K. Kezuka	2016-02-19					3YAA NN0003057	



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2016-02-19		N T S	RAS-AC40F2: RAC-AC40F2 構造: 寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2016-02-19			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2016-02-19					
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		3YAA NN0003058		

