










・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の<sup>※1</sup>HA接続コードを  
差込んで<sup>※2</sup>標準アダプターと接続してください。

・H-LINKに接続する場合  
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の<sup>※3</sup>RACアダプター  
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕  
※2 標準アダプター：HA-S100TSA  
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

| SIGNATURE          | DATE       | PROJECTION                              | SCALE            | TITLE                         |
|--------------------|------------|-----------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| DWN. S. Todokoro   | 2012-04-04 |                                         | NTS              | RAS-AE40A2:RAC-AE40A2 回路図:配線図 |
| CHKD. H. Shono     | 2012-04-04 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan | TOCHIGI DWG. No. | REGD. REGD 2012 0404          |
| T. Umeshita        | 2012-04-04 |                                         |                  |                               |
| APPD. E. Matsubara | 2012-04-04 |                                         |                  |                               |

3YDA BB0031119