








BB0050392


回路図



配線図 RAC-AE63D2



配線図 RAS-AE63D2



- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※<sup>1</sup>HA接続コードを  
差込んで※<sup>2</sup>標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板のCN7に別売の※<sup>3</sup>RACアダプターの端子を  
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合  
室内基板のCN7に別売の※<sup>4</sup>無線LAN接続アダプターの端子を  
差込んでください。

※<sup>1</sup> HA接続コード：部品番号【SP-HAC1】  
※<sup>2</sup> 標準アダプター：HA-S100TSA  
※<sup>3</sup> RACアダプター：PSC-6RAD  
※<sup>4</sup> 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

| SIGNATURE       | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE                                | CAD                  |
|-----------------|------------|------------|-------|--------------------------------------|----------------------|
| DWN. S. Iijima  | 2015-03-28 | 第一角法       | NTS   | RAS-AE63D2:RAC-AE63D2 回路図・配線図        |                      |
| CHKD. S. Tokita | 2015-03-28 |            |       | TOCHIGI DWG. No.                     | REGD. REGD 2015 0330 |
| APPD. K. Kezuka | 2015-03-30 |            |       | Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan |                      |

3YDA BB0050392

CAD