







A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F

BB0031717

回路図

電源プラグ
単相100V
50/60Hz

室内機

室外機

室内ファン
モーター

上下風向板用
モーター

表示基板

端子台温度ヒューズ
(102℃)

熱交サーミスタ


室温サーミスタ

制御回路


電源回路

制御回路

配線図 RAC-AJ22BG



配線図 RAS-AJ22BG



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子]CN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の[テスト端子]CN6に別売の^{*3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK]CN7に別売の^{*4}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の[ワイヤードリモコン]CN20に別売の^{*5}ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

- ※1 HA接続コード: 部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター: HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード: 部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター: PSC-6RAD
- ※5 ワイヤードリモコン: SP-WD1



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Todokoro	2012-05-24		NTS	RAS-AJ22BG:RAC-AJ22BG 回路図:配線図
CHKD, H. Shono	2012-05-24	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
T. Umeshita	2012-05-24			3YDA BB0031717
APPD, E. Matsubara	2012-05-24			REGD. REGD 2012 0524