









0917100NN

室外機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の  $\longleftrightarrow$  印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

| SIGNATURE        | DATE       | PROJECTION                                         | SCALE | TITLE                        | CAD             |
|------------------|------------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------|-----------------|
| DWN. I.Matsunuma | 2020-06-04 |                                                    | NTS   | RAS-AJ25KT:RAC-AJ25KT 構造:寸法図 |                 |
| CHKD. M.Awano    | 2020-06-04 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. |       | TOCHIGI DWG. No.             | REGD. 2020 0604 |
| APPD. M.Awano    | 2020-06-04 |                                                    |       | 3YAA NN0017160               |                 |


CAD

REGD. 2020 0604

001


1917100NN

回路図



配線図 RAC-AJ25KT

配線図 RAS-AJ25KT



- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の\*1 HA接続コードを差込んで\*2 標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合  
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の\*3 カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の\*4 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合  
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の\*5 ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合  
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の\*1 HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・HEMSを使用する場合  
室内基板の〔機能拡張用端子〕CN7に別売の\*6 HEMSアダプターの端子を差込んでください。

- \*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- \*2 標準アダプター：HA-S100TSA
- \*3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- \*4 RACアダプター：PSC-6RAD
- \*5 ワイヤードリモコン：SP-WD1
- \*6 HEMSアダプター：SP-EM1

| SIGNATURE |             | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE                                              | TITLE                         |  |                       |  |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| DWN.      | I.Matsunuma | 2020-06-03 |  | NTS                                                | RAS-AJ25KT:RAC-AJ25KT 回路図:配線図 |                                                                                       |                       |  |
| CHKD.     | T.Narabu    | 2020-06-05 |                                                                                       | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc. | TOCHIGI DWG. No.              |                                                                                       | REGD.<br>2020<br>0605 |  |
|           | M.Kurosaki  | 2020-06-05 |                                                                                       |                                                    | 3YDA NN0017161                |                                                                                       |                       |  |
|           | APPD.       | M.Awano    |                                                                                       |                                                    | 2020-06-05                    |                                                                                       |                       |  |
|           |             |            |                                                                                       |                                                    |                               |                                                                                       |                       |  |

CAD

REGD. 2020 0605

001