







SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	I. Matsunuma	2013-07-29		NTS	RAS-AJ28CE:RAC-AJ28CE 構造:寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2013-08-01	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	Y. Iizuka	2013-08-04			3YAA BB0040154	



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の^{※5}ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. I. Matsunuma	2013-08-02	第一角法	NTS	RAS-AJ28CE:RAC-AJ28CE 回路図:配線図	CAD
CHKD. S. K. Biswas	2013-08-03	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2013 0804
APPD. Y. Iizuka	2013-08-04			3YDA BB0040155	