











・ホームオートメーションを行う場合 室内基板の「テスト端子」CN6に別売の ^{※1} HA接続コードを 差込んで ^{※2} 標準アダプターと接続してください。	・カードキーコントローラーと連動させる場合 室内基板の「テスト端子」CN6に別売の ^{※3} カードキー接続コード を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。 (室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)	・H-LINKに接続する場合 室内基板の「H-LINK」CN7に別売の ^{※4} RACアダプター の端子を差込んでください。	・ワイヤードリモコンを接続する場合 室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の ^{※5} ワイヤード リモコンの端子を差込んでください。 (室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]	※2 標準アダプター：HA-S100TSA	※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]	※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1			

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2014-03-18	第一角法	NTS	RAS-AJ28DG:RAC-AJ28DG 回路図:配線図
CHKD. S. K. Biswas	2014-03-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
H. Shono	2014-03-18			3YDA BB0043358
APPD. Y. Iizuka	2014-03-19			REGD. REGD 2014 0319