














7800000NN

室 外 機



1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	S. Iijima	2015-05-13		NTS	RAS-AJ28E2:RAC-AJ28E2 構造:寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2015-05-13				
APPD.	K. Kezuka	2015-05-18				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			
			TOCHIGI DWG. No.			REGD. REGD
			3YAA NN0000087			2015 0518



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の^{※5}ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2015-05-08	第一角法	NTS	RAS-AJ28E2:RAC-AJ28E2 回路図:配線図	
CHKD. S. Tokita	2015-05-12			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2015 0518
APPD. K. Kezuka	2015-05-18			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
				3YDANN00000088	