



N	N	0	0	0	0	3	7	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---





室内機




ワイヤレスリモコン




リモコンホルダー






背面图



据付板(正面図)



室内機サービススペース



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット		
タ イ プ				壁掛型セパレート				
型 式				RAS-AJ28F2		RAC-AJ28F2		
電 源 (50/60Hz)				単相200V				
冷 房	定格	能力	kW	2.8 (0.3 ~ 3.3)				
		消費電力	W	740 (210 ~ 1,250)				
		運転電流	A	4.1				
		力率	%	90				
暖 房	定格	能力	kW	3.6 (0.2 ~ 4.7)				
		消費電力	W	880 (170 ~ 1,515)				
		運転電流	A	4.9 (最大 15.0)				
		力率	%	90				
	低温	能力	kW	3.4				
		消費電力	W	1,340				
始 動 電 流			A	4.9				
通年エネルギー		JISC9612:2013		5.7				
消費効率		JISC9612:2005 (区分)		5.8 (A)				
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		600		
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート		
	冷媒	種類	フロン R32					
封入量		g	620					
フ ィ ン ファン	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
	ファンモータ出力		W	25		40		
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	750 ・ 830		1,860・1,740		
		強 風	m³/h	480 ・ 550		—		
		弱 風	m³/h	410 ・ 470		—		
		微 風	m³/h	310 ・ 350		—		
		静	m³/h	260 ・ 260		—		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	64 ・ 64		57 ・ 58			
	強 風	dB	54 ・ 54		—			
	弱 風	dB	49 ・ 50		—			
	微 風	dB	44 ・ 45		—			
	静	dB	41 ・ 40		—			
操作スイッチ 型名			ワイヤレスリモコン RAR-6Z2					
電源プラグ	容 量		250V-15A					
	形 状		㊦		—			
電源コード長さ (左/右)			m	0.5/1.2		—		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0					
	芯 数	芯	3					
冷媒配管	接続方式		フレア					
	液側 (φ)	mm	6.35					
	ガス側 (φ)	mm	9.52					
	最大配管長	m	20					
	最大高低差	m	10					
	冷媒追加充填量	g	チャージレス					
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			クリアホワイト (N9.5)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)			
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	280×780×210		570×750 (+91)×288 (+56)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	82×33×26		86×38×61		
質量 (製品・荷造)			kg	8.0 ・ 9.5		29.0 ・ 30.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの可変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2016-05-21		N T S	RAS-AJ28F2:RAC-AJ28F2 構造・寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2016-05-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.				TOCHIGI DWG. No.
APPD.	K. Kezuka	2016-05-23					3YAA NN0003742

