










BB0022172

室内機




ワイヤレスリモコン




据付板(正面図)

天井面（回縁）（ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です）




注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0 m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

項 目				形 式		室 内 機		室 外 機	
						RAS-AJ28Z2		RAC-AJ28Z2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V					
冷凍装置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		600			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート			
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁			
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁			
	冷 媒	種 類		フロン R410A					
		封 入 量 (g)		870					
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
送風装置	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア					
		パイプ径 細 径		6.35					
	(外径φmm) 太 径		9.52						
	ファンモータ出力 (W)			25		40			
ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン					
		風 量 強 風		630 ・ 650					
		風 量 弱 風		530 ・ 580					
		風 量 微 風		430 ・ 480					
電気特性	運転電流 (A)	冷	房	3.3					
		暖	房	3.9 (最大 15.0)					
	消費電力 (W)	冷	房	600 (210~1,190)					
		暖	房	700 (170~1,335)					
	力 率 (%)	冷	房	90					
		暖	房	90					
	始動電流 (A)	冷	房	3.3					
		暖	房	3.9					
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3					
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	250V-15A						
		形 状	㊦		—				
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.8 (0.3~3.3)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.6					
	冷 房 の め や す			8~12畳 (13~19m ²)					
暖房特性	暖房能力 (kW)		標 準	3.6 (0.2~4.8)					
			低 温	3.5					
	暖 房 の め や す			8~10畳 (13~16m ²)					
機能	据 付 方 式			背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4L1					
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー					
	風 速 切 換			自動, 強風+パワフル, 強風, 弱風, 微風					
色 調 (近似マンセルN.O.)				クリアホワイト (N9.5)			Tベージュ (5Y7/2)		
外形寸法 (mm)	高	さ		280		570			
	幅		780		750+86				
	奥	行		210		288+56			
製 品 質 量 (kg)			8.0		32				
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強	風		48 ・ 47		47 ・ 47			
	弱	風		38 ・ 40		—			
	微	風		32 ・ 35		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16					
付 属 品				壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m) 左 / 右				0.5 / 1.2		—			

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2010-04-06		NTS	RAS-AJ28Z2:RAC-AJ28Z2 構造・寸法図
CHKD.	K. Yoshida	2010-04-06	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	F. Matsubara	2010-04-06			3YAA BB0022172
					