




室内機

ワイヤレスリモコン

背面図

据付板(正面図) 天井面(回縁)

室内機サービススペース

仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-AJ36H2		RAC-AJ36H2	
電 源				(50/60Hz) 単相200V			
冷房	定格	能力	kW	3.6 (0.3 ~ 3.7)			
		消費電力	W	1,390 (210 ~ 1,420)			
		運転電流	A	7.7			
		力率	%	90			
暖房	定格	能力	kW	4.2 (0.2 ~ 4.8)			
		消費電力	W	1,190 (170 ~ 1,565)			
		運転電流	A	6.6 (最大 15.0)			
		力率	%	90			
	低温	能力	kW	3.5			
		消費電力	W	1,385			
始 動 電 流			A	7.7			
通年エネルギー消費効率			JISC9612:2013	4.9			
			JISC9612:2005 (区分)	4.9 (C)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		950	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
		封入量	g	620			
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		40	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	750	830	1,860・1,740	
		強 風	m ³ /h	480	550	—	
		弱 風	m ³ /h	410	470	—	
		微 風	m ³ /h	310	350	—	
		静	m ³ /h	260	260	—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	d B	64	64	59 ・ 60		
	強 風	d B	54	54	—		
	弱 風	d B	49	50	—		
	微 風	d B	44	45	—		
	静	d B	41	40	—		
操作スイッチ		型 名	ワイヤレスリモコン RAR-8P2				
電源プラグ	容 量		250V-15A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	9.52			
	最大配管長		m	30			
	最大高低差		m	15			
	冷媒追加充填量		g	20m超分 15g/m			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)				スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)	
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	280×780×215		570×750 (+60)×288 (+56)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	82×33×26		86×38×61	
質量 (製品・荷造)			kg	8.0 ・ 9.5		24.5 ・ 27.0	

注記

- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ30m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
- プラグの形状 ㊤
- 電源コードの長さ

- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。







- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB, 室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
- 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
- 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB, 室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
- 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。
- 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2018-06-07		NTS	RAS-AJ36H2:RAC-AJ36H2 構造・寸法図			
CHKD.	K. Kezuka	2018-06-07			TOCHIGI DWG. No.			
APPD.	K. Kezuka	2018-06-07			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			
					3YAA NN0010390			

T	6	3	0	1	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2018-06-07		N T S	RAS-AJ36H2:RAC-AJ36H2 構造・寸法図			
CHKD.	K. Kezuka	2018-06-07	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD
APPD.	K. Kezuka	2018-06-07				3YAA NN0010391		2018 0607

