












Σ Σ 9 6 0 0 0 N N

室内機



注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が 50 mm 必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 3.0 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 1.5 m 以内です。
5. プラグの形状 ㊹
6. 電源コードの長さ




仕様表

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-AJ36HG		RAC-AJ36HG	
電 源				(50/60Hz) 単相100V			
冷房	定格	能力	kW	3.6 (0.3 ~ 3.7)			
		消費電力	W	1,330 (205 ~ 1,350)			
		運転電流	A	14.5			
		力率	%	92			
暖房	定格	能力	kW	4.2 (0.2 ~ 4.6)			
		消費電力	W	1,190 (165 ~ 1,485)			
		運転電流	A	13.4 (最大 15.0)			
		力率	%	89			
	低温	能力	kW	3.4			
		消費電力	W	1,340			
始 動 電 流			A	14.5			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		4.9			
		JISC9612:2005 (区分)		4.9 (C)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	-		950	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷媒	種類		フロン R32			
封入量		g	680				
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	ファンモータ出力		W	25		40	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m ³ /h	750 ・ 830		1,860・1,740	
		強 風	m ³ /h	480 ・ 550		-	
		弱 風	m ³ /h	410 ・ 470		-	
		微 風	m ³ /h	310 ・ 350		-	
	静	m ³ /h	260 ・ 260		-		
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	64 ・ 64		62 ・ 62		
	強 風	dB	54 ・ 54		-		
	弱 風	dB	49 ・ 50		-		
	微 風	dB	44 ・ 45		-		
	静	dB	41 ・ 40		-		
操作スイッチ		型名	ワイヤレスリモコン RAR-8P2				
電源プラグ	容 量		125V-15A				
	形 状		㊶		-		
電源コード長さ (左/右)		m	1.0/1.7		-		
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯 数		芯	3			
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	9.52			
	最大配管長		m	30			
	最大高低差		m	15			
	冷媒追加充填量		g	20m超分 15g/m			
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		Tベージュ (5Y7/2)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×215		530×658(+60)×275(+54.5)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	82×33×26		77×36×57		
質量 (製品・荷造)		kg	8.0 ・ 9.5		23.0 ・ 25.0		

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
- (2) 定格冷房時の表示は、JIS条件(室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (3) 定格暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (4) 低温暖房時の表示は、JIS条件(室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB)で運転した場合の数値です。
- (5) 能力、消費電力の()内の表示は、それぞれの変幅(最小～最大)の数値です。
- (6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無音室で測定した数値です。
- (7) 室外ユニットの製品寸法中()内の寸法について、幅方向はサービスレベルカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE NTS	TITLE RAS-AJ36HG:RAC-AJ36HG 構造:寸法図	
DWN.	S. Iijima	2018-04-10		NTS	TOCHIGI DWG. No.	
CHKD.	K. Kezuka	2018-04-11				
APPD.	K. Kezuka	2018-04-11				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		3YAA NN0009633	



- 注記
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の ↔ 印の間隔をあけれ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
 2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Iijima	2018-04-09	第一角法	NTS	RAS-AJ36HG:RAC-AJ36HG 構造:寸法図
CHKD. K. Kezuka	2018-04-09	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. K. Kezuka	2018-04-10			3YAA NN0009634



0 0 1