







4 8 9 4 2 0 0 B B B




室内機



ワイヤレスリモコン




ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。



背面図

据 付 板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)



〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。〕

室内機の背面で配管接続する
埋込み90mm以下

注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20 m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10 m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

項 目				形 式		室 内 機		室 外 機	
						RAS-AJ40A2		RAC-AJ40A2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V					
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		1000			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート			
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁			
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁			
	冷 媒	種 類		フロン R410A					
		封 入 量 (g)		1000					
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア					
		パイプ径	細 径	6.35					
		(外径φmm)	太 径	9.52					
送 風 装 置	ファ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40			
	ファ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン				
		風 量 (m ³ /h)	強 風	660 ・ 700		2,410 ・ 2,190			
			弱 風	600 ・ 640		—			
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷	房	6.3					
		暖	房	6.7 (最大 15.0)					
	消費電力 (W)	冷	房	1,140 (190~1,450)					
		暖	房	1,205 (195~2,305)					
	力 率 (%)	冷	房	90					
		暖	房	90					
	始動電流 (A)	冷	房	6.3					
		暖	房	6.7					
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3					
	電 源 プ ラ グ	容量 (V-A)	250V-15A						
		形 状	㊦		—				
冷房 特性	冷 房 能 力 (kW)		4.0 (0.5~4.2)						
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		2.1						
	冷 房 の め や す		11~17畳 (18~28m ²)						
暖房 特性	暖 房 能 力 (kW)		5.0 (0.6~7.3)						
	標 準		5.3						
	低 温		11~14畳 (18~23m ²)						
機 能	据 付 方 式		背面引掛						
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4L1						
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー						
	風 速 切 換		自動, 強風+パワフル, 強風, 弱風, 微風						
色 調 (近似マンセルN.O.)				クリアホワイト (N9.5)			Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高	さ		280			600		
	幅			780			792+85		
		奥	行		210			299+55	
製 品		質 量 (kg)		8.0			37		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強	風		47 ・ 47			49 ・ 50		
	弱	風		41 ・ 41			—		
	微	風		37 ・ 37			—		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16					
付 属		品		壁掛据付部品一式					
電 源 コー ド 長 さ (m) 左 / 右				0.5/1.2			—		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2010-12-03		NTS	RAS-AJ40A2:RAC-AJ40A2 構造・寸法図
CHKD.	K. Yoshida	2010-12-03	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	E. Matsubara	2010-12-03			3YAA BB0024984
					REGD. REGD 2010 1203

