










2997000NN

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあげられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-AJ40F2:RAC-AJ40F2 構造:寸法図	
DWN.	S. Iijima	2016-01-23		N T S	RAS-AJ40F2:RAC-AJ40F2 構造:寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2016-01-23				
APPD.	K. Kezuka	2016-01-23				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
					3YAA NN0002662	

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited




EGD.
EGD
016
123


04



配線図 RAS-AJ40F2



配線図 RAC-AJ40F2



- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1 HA接続コードを差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※3 カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※4 RACアダプターの端子を差込んでください。
- ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の※5 ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2016-01-25		NTS	RAS-AJ40F2:RAC-AJ40F2 回路図:配線図	
CHKD. Y. Funayama	2016-01-25			TOCHIGI DWG. No.	
	2016-01-25			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K. Kezuka	2016-01-26			3YDANN0002663	