

NN0027084

日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ 仕様表

RAS-AJ63R2/RAC-AJ63R2

ユ ニ ッ ト				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁 掛 型 セ バ レ ー ト			
型 式				RAS-AJ63R2		RAC-AJ63R2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷 房	定 格	能力	kW	6.3 (0.6 ~ 6.5)			
		消費電力	W	2,100 (190 ~ 2,500)			
		運転電流	A	10.6			
		力率	%	99			
暖 房	定 格	能力	kW	7.1 (0.6 ~ 9.4)			
		消費電力	W	2,100 (195 ~ 3,505)			
		運転電流	A	10.6 (最大 20.0)			
		力率	%	99			
	低 温	能力	kW	6.8			
		消費電力	W	3,100			
始動電流			A	10.6			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013 (区分)		5.0 (Ⅲ)			
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	—		1,700	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類	フロン R32				
		封入量	g	1,360			
フ ザ ン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	820・990		2,490・2,340	
		強 風	m³/h	690・780		—	
		弱 風	m³/h	500・650		—	
		微 風	m³/h	420・500		—	
		静	m³/h	320・380		—	
音 響 パ ワ ー レ ベ ル 運 転 音 (冷房・暖房)	急 速	dB	69・71		65・66		
	強 風	dB	61・62		—		
	弱 風	dB	56・56		—		
	微 風	dB	51・52		—		
	静	dB	43・44		—		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-8P2				
電 源 プ ラ グ	容 量		250V-20A				
	形 状		㊦		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		—	
室 内 外 接 続 ケ ー ブ ル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷 媒 配 管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	12.7				
	最大配管長	m	30				
	最大高低差	m	15				
	冷媒追加充填量	g	20m超分 15g/m				
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	280×780×215		709×859 (+97)×319 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	82×33×26		99×42×75	
質 量 (製品・荷造)			kg	9.0・11.0		40.5・44.0	

(1) 本仕様は予告なく変更することがあります。

(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。

(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。

(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。

(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの変幅 (最小~最大) の数値です。





(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。

(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。




SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	M.Oguri	2024-01-11		NTS	2024年度 AJシリーズ 仕様表	
CHKD.	M.Awano	2024-01-12	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			REGD. 2024 0112
APPD.	M.Awano	2024-01-12				
					TOCHIGI DWG. No. 4YAA NN0027084	

NN0027074


日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ
室内ユニット 寸法図




ワイヤレスリモコン




据付板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)



室内機サービススペース



ただし、サービス性の観点から、
できるだけ100mm以上を
確保することをおすすめします。




*室内機の背面で配管接続する
場合は90mm以上。

注記


- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ30m以内です。
20mを超える場合は各機種の仕様表を参照して、
冷媒の追加充填を行って下さい。
- 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
- プラグの形状
4.0kW ㊦
5.6-7.1kW ㊦
- 電源コードの長さ

適用機種

RAS-AJ40R2
RAS-AJ56R2
RAS-AJ63R2
RAS-AJ71R2
RAS-AJ40R2E
RAS-AJ56R2E
RAS-AJ63R2E
RAS-AJ71R2E
RAS-AJ40R2EE
RAS-AJ56R2EE
RAS-AJ63R2EE
RAS-AJ71R2EE



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを
使用します。





SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. M.Oguri	2024-01-10	㊦	NTS	2024年度 AJシリーズ 寸法図	
CHKD. M.Awano	2024-01-11			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. M.Awano	2024-01-11			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0027074	REGD. 2024 0111

0807200NN


日立ルームエアコン
壁掛AJシリーズ
室外ユニット 寸法図

5.6kWのみ
ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。

3方向壁に囲まれている場合




前後のみに壁がある場合








※吹き出し側壁面高さ1.2m以下

室外機標準据付寸法図



注記

- 5.6kW
1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
- 6.3～7.1kW
2. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、2方向以上開放できる所に据え付けてください。



- 適用機種
- RAC-AJ56R2
 - RAC-AJ63R2
 - RAC-AJ71R2
 - RAC-AJ56R2E
 - RAC-AJ63R2E
 - RAC-AJ71R2E
 - RAC-AJ56R2EE
 - RAC-AJ63R2EE
 - RAC-AJ71R2EE

【重心寸法詳細】

機種	寸 法		
	A	B	C
RAC-AJ56R2 RAC-AJ56R2E RAC-AJ56R2EE	310	290	140
RAC-AJ63R2 RAC-AJ63R2E RAC-AJ63R2EE RAC-AJ71R2 RAC-AJ71R2E RAC-AJ71R2EE	315	305	150


SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0027080	REGD. REGD. 2024 0111
DWN.	M.Oguri	2024-01-10		NTS	2024年度 AJシリーズ 寸法図			
CHKD.	M.Awano	2024-01-11						
APPD.	M.Awano	2024-01-11						

CAD


001

1807200NN

回路図




室内機配線図



日立ルームエアコン 壁掛AJシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機	室外機
RAS-AJ56R2	RAC-AJ56R2
RAS-AJ56R2E	RAC-AJ56R2E
RAS-AJ56R2EE	RAC-AJ56R2EE
RAS-AJ63R2	RAC-AJ63R2
RAS-AJ63R2E	RAC-AJ63R2E
RAS-AJ63R2EE	RAC-AJ63R2EE
RAS-AJ71R2	RAC-AJ71R2
RAS-AJ71R2E	RAC-AJ71R2E
RAS-AJ71R2EE	RAC-AJ71R2EE

室外機配線図



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んで*²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の*³カードキー接続コードを
差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の*⁴RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の【ワイヤードリモコン】CN20に別売の*⁵ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の*¹HA接続コードを
差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の*⁶無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売のHEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *¹ HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *² 標準アダプター：HA-S100TSA
- *³ カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- *⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
- *⁵ ワイヤードリモコン：SP-WD1
- *⁶ 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S.Harada	2024-01-25	⊕	NTS	2024年度 AJシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. M.Okabe	2024-01-26			Hitachi-Johnson Controls	
M.Kurosaki	2024-01-26			Air Conditioning, Inc.	
APPD. H.Hashimoto	2024-01-29			TOCHIGI DWG. No.	
				3YDA NN0027081	

