










- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。 ※⁵
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の[ワイヤードリモコン] CN20に別売のワイヤードリモコンの端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード: 部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター: HA-S100TSA
※³ カードキー接続コード: 部品番号 [SP-CKC1]
※⁴ RACアダプター: PSC-6RAD
※⁵ ワイヤードリモコン: SP-WD1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2011-11-22	第一角法	NTS	RAS-AJN25A:RAC-AJN25A 回路図:配線図
CHKD. T. Umeshita	2011-11-22			
H. Shono	2011-11-22			
APPD. E. Matsubara	2011-11-24			
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0029630
				REGD. REGD 2011 1124