










- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の [テスト端子] CN6 に別売の ※¹HA 接続コードを
差込んで ※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の [テスト端子] CN6 に別売の ※³カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINK に接続する場合
室内基板の [H-LINK] CN7 に別売の ※⁴RAC アダプター
の端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の [ワイヤードリモコン] CN20 に別売の ※⁵ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。

※¹ HA 接続コード: 部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター: HA-S100TSA
※³ カードキー接続コード: 部品番号 [SP-CKC1]
※⁴ RAC アダプター: PSC-6RAD
※⁵ ワイヤードリモコン: SP-WD1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Todokoro	2011-11-22		NTS	RAS-AJN28A: RAC-AJN28A 回路図: 配線図
CHKD, T. Umeshita	2011-11-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0029633
APPD, E. Matsubara	2011-11-24			

REGD. REGD 2011 11 24