










BB0021174

室内機



ワイヤレスリモコン




仕様表

項 目				形 式		室 内 機		室 外 機	
						RAS-AJS25Z		RAC-AJS25Z	
電 源 (50/60Hz)				単相100V					
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		600			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート			
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁			
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁			
	冷 媒	種 類		フロン R410A					
		封 入 量 (g)		870					
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア					
	パイプ径 細 径			6.35					
	(外径φmm) 太 径			9.52					
送 風 装 置	ファ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40			
	ファ ン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン			
		風 量 (m ³ /h)	強 風	600 ・ 630		1,650 ・ 1,590			
			弱 風	500 ・ 560		—			
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷	房	5.7					
		暖	房	5.8 (最大 15.0)					
	消 費 電 力 (W)	冷	房	505 (205~1,080)					
		暖	房	500 (165~1,075)					
	力 率 (%)	冷	房	88					
		暖	房	86					
	始 動 電 流 (A)	冷	房	5.7					
		暖	房	5.8					
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			3					
	電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	125V-15A					
形 状			㊦		—				
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)			2.5 (0.3~3.1)					
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			1.4					
	冷 房 の め や す			7~10畳 (11~17m ²)					
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)		標 準	2.8 (0.2~4.1)					
			低 温	3.0					
	暖 房 の め や す			6~8畳 (10~13m ²)					
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—			
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4L1					
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー					
	風 速 切 換			自動、強風+パワフル、強風、弱風、微風					
色 調 (近似マンセルN.O.)				クリアホワイト (N9.5)			Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		570				
	幅		780		750+86				
	奥 行		210		288+56				
製 品 質 量 (kg)			8.0			32			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46 ・ 47		47 ・ 45				
	弱 風		34 ・ 35		—				
	微 風		28 ・ 30		—				
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16					
付 属 品				壁掛据付部品一式					
電 源 コー ド 長 さ (m) 左 / 右				1.0 / 1.7			—		

●本仕様は予告なく変更することがあります.

注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
5. プラグの形状 ㊹
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2010-03-04		N T S	RAS-AJS25Z:RAC-AJS25Z 構造・寸法図		
CHKD.	H. Yamazaki	2010-03-04			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2010 0304
APPD.	F. Matsubara	2010-03-04				3YAA BB0021174	

