









0	8	1	1	2	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

室内機




ワイヤレスリモコン




据付板(正面図)

天井面（回縁）〔ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。〕



注記

1. 室内機のサービススペースは上記寸法が必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ





7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機		
					RAS-AJS36Z		RAC-AJS36Z		
電 源 (50/60Hz)					単相100V				
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		600			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		コルゲート			
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁			
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁			
	冷 媒	種 類		フロン R410A					
	封 入 量 (g)			870					
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形					
送 風 装 置	配 管	配 管 接 続 方 式			フレア				
		パイプ径 細 径			6.35				
		(外径φmm) 太 径			9.52				
		ファンモータ出力 (W)			25		40		
電 気 特 性	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン				
		風 量 (m ³ /h)	強 風	630 ・ 650		1,860・1,740			
			弱 風	530 ・ 580		—			
			微 風	430 ・ 480		—			
	運転電流 (A)	冷	房	12.3					
	消費電力 (W)	暖	房	10.7 (最大 15.0)					
		力 率 (%)	冷	房	1,105 (205~1,270)				
冷 房 特 性	始動電流 (A)	暖	房	965 (165~1,300)					
		接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	90						
	電 源 プ ラ グ	電 源	房	90					
		電 源	房	12.3					
	容量 (V-A)		10.7						
	形 状		3						
	⑩		125V-15A						
—		—							
暖 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		3.6 (0.3~3.7)						
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.9						
	冷 房 の め や す		10~15畳 (16~25m ²)						
機 能	暖房能力 (kW)		標 準		4.2 (0.2~5.0)				
	低 温		3.6						
	暖 房 の め や す		9~12畳 (15~19m ²)						
色 調 (近似マンセルNO.)	据 付 方 式		背面引掛		—				
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-4L1						
	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー						
	風 速 切 換		自動, 強風+パワフル, 強風, 弱風, 微風						
色 調 (近似マンセルNO.)					クリアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高		さ		280		570		
	幅		行		780		750+86		
	奥		行		210		288+56		
製 品 質 量 (kg)					8.0		32		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		47 ・ 47		47 ・ 47				
	弱 風		38 ・ 40		—				
	微 風		32 ・ 35		—				
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)					16				
付 属 品					壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m) 左 / 右					1.0 / 1.7		—		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2010-03-04		NTS	RAS-AJS36Z:RAC-AJS36Z 構造・寸法図	
CHKD.	H. Yamazaki	2010-03-04		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	E. Matsubara	2010-03-04				3YAA BB0021180
						REGD. REGD 2010 0304

