








3YAA0674

室内機




室 外 機



注

1. 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. 接続ケーブルは、電源側がφ2,0×2、制御側がφ1,6×2
またはφ2,0×2の単線Fケーブルを使用します。
6. 電源コードの長さ

7. プラグの形状 ②
室内機受電の場合

仕様表


項目			形式		室内機		室外機		
			RAS-C229MX		RAC-C229MX				
電源 (50/60Hz)					単相100V				
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			-		800			
	熱交換器フィン形状			スリット		コルゲート			
	冷媒制御装置			-		電動膨張弁			
	冷媒切換装置			-		四方弁			
	冷媒	種類			フロン R22				
		封入量 (g)			790				
	過負荷保護装置			自動復帰形					
	配管	配管接続方式			フレア				
パイプ径 (外径φmm)		細径			φ6.35				
		太径			φ9.52				
配管セット			P-24VR, P-28VR						
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20		20			
	ファン (冷房・暖房)	種類			貫流ファン		プロペラファン		
		風量 (m³/h)	強風	470・500		1,250・1,250			
			弱風	430・455		-			
			微風	385・415		-			
電気特性	運転電流 (A)	冷房	6.6						
			暖房	ヒータ ON	-				
		ヒータ OFF	8.7						
	消費電力 (W)	冷房	590 (155~980)						
			暖房	ヒータ ON	-				
		ヒータ OFF	780 (115~1060)						
	力率 (%)	冷房	90						
			暖房	ヒータ ON	-				
		ヒータ OFF	90						
	始動電流 (A)	冷房	6.6						
暖房		8.7							
接続ケーブルの本数			4						
電源プラグ	容量 (V-A)			125V-15A					
	形状			㊦		-			
冷房特性	冷房能力 (kW)			2.2 (0.9~2.8)					
	除湿能力 (ℓ/h)			1.2					
	冷房のめやす			6~9畳 (10~15m²)					
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON		-					
		ヒータOFF		3.2 (0.9~4.3)					
		低温		3.1					
	電気ヒーター (W)			-					
機能	暖房のめやす			7~9畳 (12~15m²)					
	据付方式			背面引掛					
	主操作スイッチ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2L1					
	表示ランプ			運転・タイマー・カラッと除湿					
風速切換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静						
キャビネット色 (近似マンセルNO.)					シトラスグレー (5B8/1)		Tベージュ (5Y7/2)		
外形寸法 (mm)	高さ			285		570			
	幅			798		700+60			
	奥行			193+10		210+35			
製品質量 (kg)					8		29		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	風		39・41		44・45			
		風		33・35		-			
		風		28・30		-			
	静			23・23		-			
ドレン接続口 (外径φmm)					16				
付属品					壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)			左/右	0.9/1.6		-			

● 本仕様は予告なく変更することがあります。


署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-C229MX:RAC-C229MX 構造:寸法図
製図	イイジマ	2001.01.18		NTS	
審査	オソト	2001.01.21	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		桁木図番 3YAAA0674 再入庫 入庫 2001-02 02
承認	オソト	2001.01.21			

3YDAA0675


回路図



RAS-C229MX



配線図 RAC-C229MX



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 イイジマ	2001.01.18	第一角法	NTS	RAS-C229MX:RAC-C229MX 回路図:配線図
審査				
承認 オソト	2001.01.21			
承認 オソト	2001.01.21			

Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	柵木図番	再入庫	入庫 2001-02 02
---	------	-----	---------------------

3YDAA0675