










3YAA76194


室内機




Pから見る（下引配管位置）




※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。



室 外 機




サービススペース




注 記

1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、
上は50mm必要です。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ12m以内です。
(配管長が8mを超える場合には、10g/mの追加チャージが必要です)
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ⑪
6. 電源コードの長さ



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、
制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の
単線Fケーブルを使用します。



仕様表


項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-C22JX-1		RAC-228JX-1	
電 源 (50/60Hz)					単相100V			
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)			—		700		
	熱交換器フィン形状			アコーディオン		コルゲート		
	冷媒制御装置			—		キャピラリ		
	冷媒切換装置			—		四方弁		
	冷媒	種類			フロン22			
	封入量 (g)			540 (ページ分20g含む)				
	過負荷保護装置			自動復帰形				
配管	配管接続方式			フレア				
	パイプ径 (外径φmm)	細 径		6.35				
		太 径		9.52				
		配管セット			P-24VK2, P-28VK2			
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)			20		20		
	ファン (冷房・暖房)	種	類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	360・480		1320・1290		
			弱 風	320・410		—		
			微 風	280・340		—		
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷 房	9.1					
		暖 房	ヒータON	—				
			ヒータOFF	12.1				
	消費電力 (W)	冷 房	820 (320~1100)					
		暖 房	ヒータON	—				
			ヒータOFF	1090 (280~1300)				
	力 率 (%)	冷 房	90					
		暖 房	ヒータON	—				
			ヒータOFF	90				
	始動電流 (A)	冷 房	9.1					
暖 房		12.1						
接続ケーブルの本数			4					
電源プラグ	容量(V-A)	125V-15A						
	形 状	㊹		—				
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			2.2 (0.9~2.5)				
	除湿能力 (l/h)			1.2				
	冷 房 の め や す			6~9畳 (10~15m²)				
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	—					
		ヒータOFF	3.2 (0.9~3.9)					
		低 温	2.8					
	電気ヒーター (W)			—				
暖 房 の め や す			7~9畳 (12~15m²)					
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			ワイヤレスリモコン (プッシュボタン), RAR-1Y4				
	表 示 ラ ン プ			運転・タイマー				
	風 速 切 換			自動・強風・弱風・微風				
キャビネット (色, マンセルNo)					—		—	
外形寸法(mm)	高	さ		248		530		
	幅		744		665+80			
	奥	行		168+5		247+38		
製 品 質 量 (kg)					5.5		24	
騒 音 (dB)	強	風		36・40		44・44		
	弱	風		32・36		—		
	微	風		28・32		—		
ドレン接続口 (外径φmm)					φ16			
付 属 品					壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)			左/右	0.9/1.6		—		

●本仕様は予告なく変更することがあります。


	備考			投影法 	尺度 NTS	
入庫  98.5.28 入庫	製図 イワブチ 98.05.11 審査 イワブチ 98.05.11 承認 タカハシ 98.05.11	名称 RAS-C22JX-1: RAC-228JX-1 構造: 寸法図	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3YAA76194		

3YDA76186


回路図



配線図 RAS-C22JX-1



配線図 RAC-228JX-1



	備考			投影法	尺度	
					NTS	
入庫 98. 5.28 庫	製図 イワブチ	98.05.11	名称	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番
	審査 イワブチ	98.05.11	RAS-C22JX-1: RAC-228JX-1			3YDA76186
	承認 タカハシ	98.05.11	回路図: 配線図			