





室内機




室内機サービススペース






註記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が 50 mm。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ 12 m 以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は 8 m 以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ

約 0.4 m	約 1.1 m
---------	---------



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。




仕様表

項 目			形 式	
			室 内 機	室 外 機
			RAS-C259RX	RAC-C259RX
電 源 (50/60Hz)			単相100V	
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—	800
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		細形スリット	コルゲート
	冷 媒 制 御 装 置		—	電動膨張弁
	冷 媒 切 換 装 置		—	四方弁
	冷 媒	種 類	フロン R410A	
	封 入 量 (g)		940	8
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形	
配 管	配 管 接 続 方 式		フレア	
	パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35	
		太 径	φ9.52	
配 管 セ ッ ト		P-24VR, P-28VR		
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		25	40
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン
		風 量	530・700	1700・1500
		強 風	470・610	—
		弱 風	410・540	—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.3	
		暖 房	—	
	消 費 電 力 (W)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	6.7	
		冷 房	480 (155~1080)	
		暖 房	600 (115~1065)	
	力 率 (%)	冷 房	90	
		暖 房	—	
	始 動 電 流 (A)	ヒータ ON	90	
		ヒータ OFF	—	
冷 房		5.3		
暖 房		6.7		
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数	電 源 プ ラ グ 容 量 (V-A)		4	
	形 状		125V-15A	
	⑩		—	
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		2.5 (0.9~3.1)	
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.4	
	冷 房 の め や す		7~10畳 (11~17m ²)	
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータON	—	
		ヒータOFF	3.2 (0.9~4.8)	
		低 温	3.5	
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—	
暖 房 の め や す		7~9畳 (12~15m ²)		
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2V1	
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー	
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
色調 (近似マンセルNO.)			ホワイト(N9)	Tベージュ (5Y7/2)
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280	570
	幅		780	750+86
	奥 行		227+3	288+47
製 品 質 量 (kg)			9	32
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	43・45	45・46	
	弱 風	33・34	—	
	微 風	27・29	—	
	静	23・23	—	
ドレン接続口 (外径φmm)			16	
付 属 品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m)			0.4/1.1	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。


署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図	マツバラ	2003.01.30	 NTS	RAS-C259RX:RAC-C259RX 構造:寸法図
審査		.	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番
承認	イノウエ	2003.02.03		再入庫
	イノウエ	2003.02.03		入庫 2003-02 27




3YDAA3982

回路図

電源プラグ
単相100V
50/60Hz




配線図 RAC-C259RX



配線図

RAS-C259RX



署名	年月日	投影法	尺度	名称	RAS-C259RX:RAC-C259RX		
製図	ミウラ	2003.01.30	NTS	回路図	： 配線図		
審査	ナガタ	2003.01.31		Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番	再入庫	入庫
承認	カトワ	2003.01.31		Tokyo Japan	3YDAA3982		2003-02 28