

3YAAA0670

室内機

785

798

285

47

6.5

6.0

7

193

203

据付板

上部吸込口

フロントグリル

空気吐出口

左右風向板

上下風向板

P

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

Pから見る(下引配管位置)

47

30

60

10

13

60

45

背面図

約300

約380

約350

174

70

450

70

23

2.5

7.5

7.5

4.5

φ6.5配管用壁穴位置

電源コード

接続コード

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

ツェイトイ

ドレンホース

ドレン取出し口

据付板

天井面(回縁)

174

75

50以上

450

21

5

41

1.4

60

663

75

36.5

4.5

288

798

壁穴φ65

ドレンホース

配管引出し穴中心線

本体中心線

埋込ボルト用穴

(左右)10.5x20

ボードアンカー用

切欠穴(左右)

(※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。)

室外機

760

700

60

236

10

552

570

1.8

55

241

30

12

35

100

500

245

225

8

10

固定用穴

(8-φ6.5)

アンカーボルト用切欠穴

(2-φ8ボルト用)

φ20ドレン穴

空気吐出口

アンカーボルト用長穴

(2-φ8ボルト用)

トツテ

空気吸込口

注記

1. 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm必要です。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

6. 電源コードの長さ

7. プラグの形状 ㊹

約900

約1600

室内機受電の場合

室外機受電の場合

室内機

端子台

A

B

C

D

黒

白

赤

茶

室外機

端子台

D

C

B

A

赤

茶

白

黒

電源

单相100V

黒

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

イイジマ

2001.01.18

NTS

RAS-C289MX:RAC-C289MX 構造:寸法図

審査

オソト

2001.01.21

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

承認

オソト

2001.01.21

3YAAA0670

2001-0202

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-C289MX	RAC-C289MX
電圧			単相100V	
冷凍装置	圧縮機出力(W)		-	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		-	電動膨張弁
	冷媒切換装置		-	四方弁
過負荷保護装置	冷媒種類		フロン R22	
	封入量(g)		790	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
配管	パイプ径細径(外径φmm)		φ6.35	
	パイプ径太径		φ9.52	
	配管セット		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力(W)		20	20
送風装置	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量強風(m³/h)		480・580	1,250・1,250
	風量弱風		430・520	-
	風量微風		385・470	-
電気特性	運転冷房電流(A)		10.7	
	運転暖房電流(A)		ヒータON ヒータOFF	
	消費電力(W)		冷房 965(155~1195) 暖房 ヒータON ヒータOFF	
	力率(%)		冷房 90 暖房 ヒータON ヒータOFF	
性能	始動電流(A)		冷房 10.7 暖房 12.4	
	接続ケーブルの本数		4	
	電源プラグ形状		容量(V-A) 125V-15A	
	冷房特性		冷房能力(kW) 2.8(0.9~3.2) 除湿能力(l/h) 1.6 冷房のめやす 8~12畳(13~19m²)	
暖房特性	暖房能力(kW)		ヒータON ヒータOFF	
	電気ヒーター(W)		低温 3.4	
	暖房のめやす		9~11畳(15~18m²)	
	機能		据付方式 背面引掛 主操作スイッチ プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2L1 表示ラインアップ 運転・タイマー・カラッと除湿 風速切換 自動、強風、弱風、微風、静	
キャビネット色(近似マンセルN.O.)			シトラスグレー(5B8/1)	Tベージュ(5Y7/2)
外形寸法(mm)	高さ		285	570
	幅		798	700+60
製品質量(kg)	奥行		193+10	210+35
	重量		8	29
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風		39・43	45・47
	弱風		35・39	-
	微風		32・37	-
	静		23・23	-
ドレン接続口(外径φmm)			16	
付属品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ(m)			左/右	0.9/1.6

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]

