




室内機

ワイヤレスリモコン

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-C289NX	RAC-C289NX
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	800
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		HCFC-22	
	封入量 (g)		790	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	配 管	パイプ径 細 径	φ6.35	
		(外径φmm) 太 径	φ9.52	
送 風 装 置	配管セ ッ ト		P-24VR, P-28VR	
	ファンモータ出力 (W)		20	20
	種 類		貫流ファン	プロペラファン
電 気 特 性	フ ァ ン	風 量 強 風	480 ・ 580	1,250・1,250
		(m³/h) 弱 風	430 ・ 520	—
		微 風	385 ・ 470	—
	運 転 電 流 (A)	冷 房	11.3	
		暖 房 ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	13.1	
	消費電力 (W)	冷 房	1,015 (155~1,255)	
		暖 房 ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	1,180 (115~1,300)	
	力 率 (%)	冷 房	90	


注 記

- 室内機のサービススペースは左右が50mm、上は50mm必要です。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ12m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
- 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。
- 電源コードの長さ


7. プラグの形状 ①②
室内機受電の場合

室外機受電の場合

● 本仕様は予告なく変更することがあります。



配線図 RAC-C289NX



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	テヅカ	2002.02.26	NTS	RAS-C289NX:RAC-C289NX回路図:配線図
審査	ヤスナガ	2002.02.27		橋本図番
承認	ヤスナガ	2002.02.27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	再入庫
			3YDAA2270	2002-03 06