





Technical diagram showing clearance requirements for an outdoor unit. The unit is rectangular with a width of 658 and a height of 275. The top clearance is 50 (50以上). The bottom clearance is 300 (300以上). The side clearance is 100 (100以上). The total width including clearances is 718. The diagram also shows a '室外機サービススペース' (Outdoor Unit Service Space) above the unit and a '風' (Wind) arrow pointing down. The text '上面 200以上' (Top 200以上) is also present.

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE NTS	TITLE RAS-DBK22J:RAC-DBK22J 構造:寸法図	
DWN.	T.Endo	2019-04-22				
CHKD.	Y.Yasunaga	2019-04-23				
APPD.	Y.Yasunaga	2019-04-23	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0013812	

Σ18Σ100NN


回路図



配線図 RAS-DBK22J



配線図 RAC-DBK22J



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*4無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*5 HEMSアダプターの
端子を差込んでください。

- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD
- *4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- *5 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	T.Endo	2019-04-22		NTS	RAS-DBK22J:RAC-DBK22J 回路図・配線図	
CHKD.	T.Narabu	2019-04-23				
	M.Kurosaki	2019-04-23				
APPD.	Y.Yasunaga	2019-04-23				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REQD. REGD. 2019 0423
					3YDA NN0013813	

