




仕様表

項 目		形 式		室 内 機	室 外 機	
				RAS-DJ50X2	RAC-DJ50X2	
電 源 (50/60Hz)				単相200V		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—		1,000	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置		—		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置		—		四方弁	
	冷 媒	種 類	フロン R410A			
		封 入 量 (g)	1,250			
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形			
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア		
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	6.35		
			太 径	9.52		
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)		25		40	
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	680 ・ 710		2,410・2,190
			弱 風	600 ・ 640		—
微 風	500 ・ 570		—			
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	10.7			
		暖 房	8.9 (最大 15.0)			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,920 (155~2,200)			
		暖 房	1,605 (115~2,710)			
	力 率 (%)	冷 房	90			
		暖 房	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	10.7			
		暖 房	8.9			
	接 続 ケ ー ブ ル の 本 数		4			
	電 源 プ ラ グ	容 量 (V-A)	250V-15A			
形 状		㊦		—		
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)		5.0 (0.9~5.5)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		2.8			
	冷 房 の め や す		14~21畳 (23~34m ²)			
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	標 準	6.0 (0.9~8.3)			
		低 温	6.0			
	暖 房 の め や す		13~17畳 (22~27m ²)			
機 能	据 付 方 式		背面引掛		—	
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1			
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー			
	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
色 調 (近似マンセルNO.)		ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	280		600		
	幅	780		792+85		
	奥 行	220		299+46		
製 品 質 量 (kg)		9.5		42		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風	48 ・ 47		50 ・ 50		
	弱 風	41 ・ 41		—		
	微 風	37 ・ 37		—		
	静	28 ・ 30		—		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)		16				
付 属 品		壁掛据付部品一式				
電 源 コード長さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

