

A

B


C

D



E

F






室内機



ワイヤレスリモコン



室内機サービススペース



注記

- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状㊦
- 電源コードの長さ
約0.4m 約1.1m
- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項目		形式	室内機	室外機
			RAS-EC40T2	RAC-EC40T2
電源		(50/60Hz)	単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量 (g)		1400	8
送風装置	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	
	太径		φ9.52	
送風装置	配管セット		HP-2340S, HP-2370S	
	ファンモータ出力 (W)		25	40
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
送風装置	風量 (m³/h)	強風	740・820	2,410・2,190
		弱風	570・650	—
		微風	480・570	—
電気特性	運転電流 (A)	冷房	4.8	
		暖房	ヒータ ON	—
	消費電力 (W)	暖房	ヒータ OFF	6.2 (最大 15.0)
		冷房	925 (75 ~ 1470)	
	力率 (%)	暖房	ヒータ ON	—
		暖房	ヒータ OFF	1230 (70 ~ 2400)
送風装置	始動電流 (A)	冷房	4.8	
		暖房	6.2	
	接続ケーブルの本数	冷房	3	
		暖房	2	
送風装置	電源プラグ容量 (V-A)	冷房	250V-15A	
		暖房	—	
	形状	冷房	㊦	
		暖房	—	
送風装置	冷房能力 (kW)	冷房	4.0 (0.7~5.0)	
		除湿	2.1	
	冷房のめやす	冷房	11~17畳 (18~28m²)	
		暖房	—	
送風装置	暖房能力 (kW)	暖房	ヒータ ON	—
		暖房	ヒータ OFF	6.0 (0.7~8.7)
	電気ヒーター (W)	暖房	低温	6.3
		暖房	—	
送風装置	据付方式	暖房	13~17畳 (22~27m²)	
		暖房	—	
	主操作スイッチ	据付	背面引掛	
		主操作	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3B2	
送風装置	表示ランプ	風速切換	運転・タイマー・カビ見張・クリーン	
		色調 (近似マンセルNO.)	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
送風装置	外形寸法 (mm)	高さ	298	600
		幅	840	792+85
送風装置	製品質量 (kg)	奥行	253	299+46
		質量	11.5	4.2
送風装置	騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	46・47	49・50
		弱風	40・41	—
		微風	37・38	—
		静	23・23	—
送風装置	ドレン接続口 (外径φmm)	付	16	
		属品	壁掛据付部品一式	
送風装置	電源コード長さ (m)	左/右	0.4/1.1	—
		電源コード	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 T. Imoto	2005-01-24	㊦	NTS	RAS-EC40T2:RAC-EC40T2 構造:寸法図
審査 A. Ohtsuka	2005-01-24	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 A. Ohtsuka	2005-01-24			
		入庫 REGD 2005-01 25		3YAAA7132

