

3YAAA5403

室内機

据付板

253

248

10

70

5

52

840

298

52

5

170

70

500

70

170

約33

約442

約70

背面図

52

38.5

70

9.2

9.2

70

15.9

据付板

天井面(回縁)

170

50

50

21.7

41.6

52.5

27.5

191.2

27.3

410

500

70

600

710

840

55

65

壁穴φ80

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

細径配管

太径配管

配管引出し穴中心線(φ65)

配管引出し穴中心線(φ80)

室内機サービススペース

室内機

ワイヤレスリモコン

206

60

28

298

600

792+85

248+5

299+46

12

42

46・47

49・50

40・41

37・38

23・23

16

壁掛据付部品一式

0.4/1.1

給排気方式

12.0

20.0

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電源		(50/60Hz)	RAS-EF40S2	RAC-E40S2
冷凍装置	圧縮機出力(W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
配管	冷媒種類		フロン	R410A
	封入量(g)		1400	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	—
	配管接続方式		フレア	—
送風装置	パイプ径細径(外径φmm)		φ6.35	φ9.52
	太径		φ9.52	—
	配管セット		HP-2340S, HP-2370S	—
	ファンモータ出力(W)		25	40
電気特性	ファン(冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン
	風量(m³/h)	強風	740・820	2,410・2,190
	弱風	570・650	—	—
	微風	480・570	—	—
暖房特性	運転電流(A)	冷房	4.8	—
	暖房	ヒータON	—	—
	ヒータOFF	6.2	—	—
	消費電力(W)	冷房	925(75~1470)	—
機能	暖房	ヒータON	—	—
	ヒータOFF	1230(70~2400)	—	—
	力率(%)	冷房	96	—
	暖房	ヒータON	—	—
送風装置	ヒータOFF	99	—	—
	始動電流(A)	冷房	4.8	—
	暖房	6.2	—	—
	接続ケーブルの本数		3	—
外形寸法(mm)	電源プラグ	容量(V-A)	250V-15A	—
	形状		㊦	—
	冷房能力(kW)		4.0(0.7~5.0)	—
	除湿能力(l/h)		2.1	—
暖房特性	冷房のめやす		11~17畳(18~28㎡)	—
	暖房能力(kW)	ヒータON	—	—
	ヒータOFF	6.0(0.7~8.7)	—	—
	電気ヒーター(W)	低温	6.3	—
機能	暖房のめやす		13~17畳(22~27㎡)	—
	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2X2	—
	表示ランプ		運転・タイマー・カビ見張・給排気空気見張・オートクリーン・V-LED光除菌おしらせ	—
色調(近似マンセルN.O.)	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
	高さ		298	600
	幅		840	792+85
	奥行		248+5	299+46
製品質量(kg)	強風		46・47	49・50
	弱風		40・41	—
	微風		37・38	—
	静		23・23	—
ドレン接続口(外径φmm)	付属品		16	—
	壁掛据付部品一式		—	—
	電源コード長さ(m)	左/右	0.4/1.1	—
	換気仕様		給排気方式	—
特性	給気風量(m³/h)		12.0	—
	排気風量(m³/h)		20.0	—

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. 給排気ホースは、
内径φ25×長さ560mm、
内径φ20×長さ560mm、
内径φ20×長さ1440mmが同梱されています。
6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状㊦
8. 電源コードの長さ
約0.4m
約1.1m
9. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。
10. 給気風量、排気風量の測定条件は、
ダクト長さ：0.56m
ダクト形態：横引き背面出し、φ25給排気ホース使用
ダクト折り曲げ回数：1回
その他：虫除けカバー、雨除けフード付
なお、大気解放条件での測定のため、設置条件、部屋での使用条件等によっては、風量が低下します。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

Y. Aoki

2004-01-23

NTS

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA5403

REGD

2004-01-27

審査

Y. Ohta

2004-01-23

承認







A. Ohtsuka

2004-01-23

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

3YAA5424

室 外 機



【注記】

1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 Y. Aoki	2004-01-21		1:10	RAS-EF40S2:RAC-E40S2 構造:寸法図
審査 Y. Ohta	2004-01-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		厧木図番 3.YAAA5424
承認 A. Ohtsuka	2004-01-22			入庫 REGD 2004-01 27

