

3YAAA5896

室内機

据付板

253

248

10

70

5

52

背面図

170

500

170

70

70

約33

約442

約70

接続ケーブル

電源コード

52

38.5

70

9.2

9.2

70

15.9

据付板

天井面(回縁)

170

50

50

21.7

41.6

52.5

4.5

6.5

600

710

840

70

8

5.5

配管引出し穴中心線(φ65)

配管引出し穴中心線(φ80)

細径配管

太径配管

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

壁穴φ80

室内機サービススペース

50

50

約60

100

52

5

ワイヤレスリモコン

206

60

28

仕様表

項目		形式	室内機	室外機	
電源		(50/60Hz)	RAS-EF63S2	RAC-E63S2	
冷凍装置	圧縮機出力(W)		—	1000	
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート	
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁	
	冷媒切換装置		—	四方弁	
配管	冷媒種類		フロン	R410A	
	封入量(g)		1500	8	
	過負荷保護装置		自動復帰形	—	
	配管接続方式		フレア	—	
送風装置	パイプ径細径(外径φmm)		φ6.35	—	
	太径		φ12.7	—	
	配管セット		HP-2450S	—	
	ファンモータ出力(W)		25	40	
電気特性	ファン(冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン	
	風量(m³/h)	強風	900・930	2,410・2,340	
		弱風	630・750	—	
		微風	510・620	—	
運転電流(A)	冷房		10.2	—	
	暖房	ヒータON	—	—	
		ヒータOFF	9.5	—	
	消費電力(W)	冷房		2000(80~2500)	—
暖房		ヒータON	—	—	
		ヒータOFF	1880(75~2760)	—	
力率(%)		冷房		98	—
	暖房	ヒータON	—	—	
		ヒータOFF	99	—	
	始動電流(A)	冷房		10.2	—
暖房		ヒータON	—	—	
		ヒータOFF	9.5	—	
接続ケーブルの本数		電源プラグ	容量(V-A)	250V-15A	—
	冷房能力(kW)	形状	㊦	—	
		除湿能力(l/h)		3.7	—
		冷房のめやす		17~26畳(29~43m²)	—
暖房特性	暖房能力(kW)	ヒータON	—	—	
	ヒータOFF	低温	7.5(0.8~9.8)	—	
		電気ヒーター(W)		7.1	—
	機能	暖房のめやす		17~21畳(27~34m²)	—
据付方式			背面引掛	—	
主操作スイッチ			プッシュボタン(ワイヤレス)RAR-2X2	—	
表示ランプ			運転・タイマー・カビ見張・給排気空気見張・オートクリーン・V-LED光除菌おしらせ	—	
外形寸法(mm)	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—	
	色調(近似マンセルN.O.)		パールホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)	
	高さ		298	600	
		幅		840	792+95
奥行き		248+5	299+46		
	製品質量(kg)		12	42	
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風		48・48	52・52	
	弱風		43・43	—	
	微風		37・38	—	
	静		23・23	—	
ドレン接続口(外径φmm)	付属品		16	—	
	壁掛据付部品一式		—	—	
	電源コード長さ(m)	左/右	0.4/1.1	—	
	換気仕様		給排気方式	—	
給気風量(m³/h)		12.0	—		
	排気風量(m³/h)		20.0	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ20m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。

5. 給排気ホースは、
内径φ25×長さ560mm、
内径φ20×長さ560mm、
内径φ20×長さ1440mmが同梱されています。

6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。

7. プラグの形状㊦

8. 電源コードの長さ
約0.4m

約1.1m

9. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

室内機端子台

123

黒白赤

接続ケーブル

赤白黒

室外機端子台

321

10. 給気風量、排気風量の測定条件は、
ダクト長さ：0.56m
ダクト形態：横引き背面出し、φ25給排気ホース使用
ダクト折り曲げ回数：1回
その他：虫除けカバー、雨除けフード付
なお、大気解放条件での測定のため、設置条件、
部屋での使用条件等によっては、風量が低下します。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

Y,Notoya

2004-04-06

NTS

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA5896

審査

A,Ohtsuka

2004-04-06

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA5896

承認

A,Ohtsuka

2004-04-06

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

3YAAA5896

入力

REGD

2004-04-08

0

4

5

100

6







7

8

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006

3 Y A A A A 5 9 0 5

室 外 機



注記

- ・1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署名	年月日	投影法 	尺度 NTS	名称 RAS-EF63S2:RAC-E63S2 構造:寸法図
製図 S. Hamada	2004-04-05	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番 3.YAAA5905	大庫 REGD 2004-0 08
審査 Y. Notoya	2004-04-06			
承認 A. Ohtsuka	2004-04-06			

