

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

3YAAA5258

室内機

据付板

253

248

10

70

5

52

840

298

50

50

約60

室内機サービススペース

上面吸込口

フロントパネル

上面グリル

空気吹出口

左右風向板

上下風向板

52

5

ワイヤレスリモコン

206

60

28

背面図

170

500

170

70

70

約33

約442

約70

給排水ホース接続口

ドレンホース

ツツイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

細径配管(φ6.35)接続用

大径配管(φ9.52)接続用

接続ケーブル

電源コード

52

38.5

70

9.2

9.2

70

15.9

据付板

天井面(回縁)

170

50

50

21.7

41.6

52.5

4.5

6.5

600

710

840

70

本体中心線

壁穴φ65

ドレンホース

壁穴φ80

5.5

191.2

27.3

25.8

275

配管引出し穴中心線(φ65)

配管引出し穴中心線(φ80)

100

0

4

5

6

7

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-EJ40S2	RAC-EJ40S2
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
配 管	冷媒種類		フロン	R410A
	封入量 (g)		1400	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	—
	配管接続方式		フレア	—
送 風 装 置	パイプ径細径 (外径φmm)		φ6.35	—
	太 径		φ9.52	—
	配管セ ッ ト		HP-2340S, HP-2370S	—
	ファンモータ出力 (W)		25	40
電 気 特 性	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風 量 (m³/h)		740・820	2,410・2,190
	強 風		570・650	—
	弱 風		480・570	—
電 流	運 転 電 流 (A)		冷 房 4.8	—
	暖 房		ヒータ ON —	—
	ヒータ OFF		6.2	—
	消費電力 (W)		冷 房 925 (75 ~ 1470)	—
力 率 (%)	暖 房		ヒータ ON —	—
	ヒータ OFF		1230 (70 ~ 2400)	—
	冷 房		9.6	—
	暖 房		ヒータ ON —	—
特 性	ヒータ OFF		9.9	—
	始 動 電 流 (A)		冷 房 4.8	—
	暖 房		6.2	—
	接続ケーブルの本数		3	—
冷 房 特 性	電 源 プ ラ グ 容 量 (V-A)		250V-15A	—
	形 状		㊦	—
	冷 房 能 力 (kW)		4.0 (0.7 ~ 5.0)	—
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		2.1	—
暖 房 特 性	冷 房 の め や す		11 ~ 17畳 (18 ~ 28㎡)	—
	ヒータ ON		—	—
	暖 房 能 力 (kW)		ヒータ OFF 6.0 (0.7 ~ 8.7)	—
	低 温		6.3	—
機 能	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—	—
	暖 房 の め や す		13 ~ 17畳 (22 ~ 27㎡)	—
	据 付 方 式		背面引掛	—
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2X1	—
能 率	表 示 ラ ン プ		運転・タイマー・カビ見張・給排水	—
	風 速 切 換		空気見張・オートクリーン・V-LED光除菌おしらせ	—
	自動		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
	色 調 (近似マンセルNO.)		パールホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		298	600
	幅		840	792+85
	奥 行		248+5	299+46
	製 品 質 量 (kg)		12	42
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46・47	49・50
	弱 風		40・41	—
	微 風		37・38	—
	静		23・23	—
ドレン接続口 (外径φmm)	付 属		16	—
	壁掛据付部品一式		—	—
	電源コード長さ (m)		左/右 0.4/1.1	—
	換 気 仕 様		給排水方式	—
特 性	給 気 風 量 (m³/h)		12.0	—
	排 気 風 量 (m³/h)		20.0	—

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図 Y. Aoki

2004-01-16

NTS

NTS

RAS-EJ40S2:RAC-EJ40S2 構造:寸法図

審査 Y. Ohta

2004-01-16

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

承認 A. Ohtsuka

2004-01-16

東京 Japan

3YAAA5258

入庫 REGD 2004-01-16

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006



