

A

B


C

D



E

F




室内機





ワイヤレスリモコン



室内機サービススペース



背面図



注記

- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状㊦
- 電源コードの長さ
約0.4m 約1.1m
- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。









仕様表

項目		形式	室内機	室外機
電 源		(50/60Hz)	RAS-EJ40T2	RAC-EJ40T2
冷 凍 装 置		単相200V	—	1000
冷 凍 装 置	圧縮機出力 (W)		—	1000
	熱交換器フィン形状		細幅スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
配 管	冷媒種類		フロン R410A	—
	封入量 (g)		1400	8
	過負荷保護装置		自動復帰形	—
	配管接続方式		フレア	—
送 風 装 置	パイプ径 細径 (外径φmm)		φ6.35	—
	太径		φ9.52	—
	配管セット		HP-2340S, HP-2370S	—
送 風 装 置	ファンモータ出力 (W)		25	40
	ファン種類		貫流ファン	プロペラファン
	風量 (m³/h)		740・820	2,410・2,190
	風速 (m/s)		5.70・6.50	—
電 気 特 性	運転電流 (A)		4.8	—
	消費電力 (W)		925 (75~1470)	—
	力率 (%)		96	—
	始動電流 (A)		4.8	—
冷 房 特 性	接続ケーブルの本数		3	—
	電源プラグ容量 (V-A)		250V-15A	—
	冷房能力 (kW)		4.0 (0.7~5.0)	—
	除湿能力 (ℓ/h)		2.1	—
暖 房 特 性	冷房のめやす		11~17畳 (18~28m²)	—
	暖房能力 (kW)		6.0 (0.7~8.7)	—
	電気ヒーター (W)		—	—
	暖房のめやす		13~17畳 (22~27m²)	—
機 能	据付方式		背面引掛	—
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイレス) RAR-3B2	—
	表示ランプ		運転・タイマー・カビ見張・クリーン	—
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静	—
色調 (近似マンセルNO.)			パールホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ		298	600
	幅		840	792+85
	奥行		253	299+46
製品質量 (kg)			11.5	42
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		46・47	49・50
	弱風		40・41	—
	微風		37・38	—
	静		23・23	—
ドレン接続口 (外径φmm)			16	—
付属品			壁掛据付部品一式	—
電源コード長さ (m)			0.4/1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 T. Imoto	2005-01-24	第一角法	NTS	RAS-EJ40T2:RAC-EJ40T2 構造:寸法図
審査 A. Ohtsuka	2005-01-24	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 A. Ohtsuka	2005-01-24			
入庫 REGD 2005-01 25		3YAAA7127		


室 外 機




注記

- ・1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。


署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 T. Imoto	2005-01-22		1 : 10	RAS-EJ40T2 : RAC-EJ40T2 構造 : 寸法図
審査 A. Ohtsuka	2005-01-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 
承認 A. Ohtsuka	2005-01-22			3.YAAA7137 



配線図
RAS-EJ40T2



配線図 RAC-EJ40T2



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 T.Imoto	2005-01-19	第一角法	1:1	RAS-EJ40T2:RAC-EJ40T2 回路図:配線図
審査 T.Kurokawa	2005-01-20	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	3YDAA7147	入力図番
承認 A.Ohtsuka	2005-01-20			REGD 2005-01 25