







室内機



室内機サービススペース




ワイヤレスリモコン



〔注記〕


1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、
下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する
場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ2.0m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は1.0m以内です。
5. 給排気ホースは、
内径φ25×長さ560mm、
内径φ20×長さ560mm、
内径φ20×長さ1440mmが同梱されています。
6. 給排気ホースは、長さ3m以内です。
7. プラグの形状 
8. 電源コードの長さ



9. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線 F ケーブルを使用します。



10. 給気風量、排気風量の測定条件は、
ダクト長さ：0.56m
ダクト形態：横引き背面出し、φ25給排気ホース使用
ダクト折り曲げ回数：1回
その他：虫除けカバー、雨除けフード付
なお、大気解放条件での測定のため、設置条件、
部屋での使用条件等によっては、風量が低下します。



仕様表







項目			形式		室内機		室外機		
					RAS-EJ50S2		RAC-EJ50S2		
電源			(50/60Hz)		単相200V				
冷凍装置送風装置	圧縮機出力		(W)		-		1000		
	熱交換器フィン形状				細幅スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置				-		電動膨張弁		
	冷媒切換装置				-		四方弁		
	冷媒	種類	フロン R410A						
		封入量	(g)		1400 g				
	過負荷保護装置		自動復帰形						
	配管	配管接続方式		フレア					
		(パイプ径 外径φmm)	細径	φ6.35					
	太径		φ9.52						
配管セット		HP-2340S, HP-2370S							
ファンモータ出力		(W)		25		40			
ファン (冷房・暖房)	種類		貫流ファン		プロペラファン				
	風量 (m³/h)	強風	750・870		2,410・2,190				
		弱風	590・710		-				
		微風	510・620		-				
電気特性	運転電流 (A)	冷房	8.5						
		暖房	ヒータ ON	-					
			ヒータ OFF	7.7					
	消費電力 (W)	冷房	1635 (75 ~ 2020)						
		暖房	ヒータ ON	-					
			ヒータ OFF	1525 (70 ~ 2500)					
	力率 (%)	冷房	96						
		暖房	ヒータ ON	-					
			ヒータ OFF	99					
	始動電流 (A)	冷房	8.5						
暖房		7.7							
接続ケーブルの本数	3								
	電源プラグ	容量 (V-A)	250V-15A						
形状		㊤		-					
冷房特性	冷房能力 (kW)		5.0 (0.7~5.5)						
	除湿能力 (ℓ/h)		2.8						
	冷房のめやす		14~21畳 (23~34㎡)						
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	-						
		ヒータOFF	6.7 (0.7~9.2)						
		低温	6.7						
	電気ヒーター (W)		-						
機能	暖房のめやす		15~18畳 (24~30㎡)						
	据付方式	背面引掛		-					
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2X1							
表示	ランプ		運転・タイマー・カビ見張・給排水気見張・オートクリーン・V-LED光除菌おしらせ						
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静						
色調 (近似マンセルNO.)			パールホワイト (N9)			Tベージュ (5Y7/2)			
外形寸法 (mm)	高さ		298		600				
	幅		840		792+85				
	奥行		248+5		299+46				
製品質量 (kg)			12		42				
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	風	46・47		50・50				
		風	40・41		-				
		風	37・38		-				
	静		23・23		-				
ドレン接続口 (外径φmm)			16						
付属品			壁掛据付部品一式						
電源コード長さ (m)			左/右		0.4/1.1		-		
換気特性	換気仕様		給排水方式						
	給気風量 (m³/h)		12.0						
	排気風量 (m³/h)		20.0						

● 本仕様は予告なく変更することがあります。

署 名	年 月 日	投影法 	尺度 NTS	名称 RAS-EJ50S2: RAC-EJ50S2構造: 寸法図
製図 Y. Aoki	2004-01-23	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	橋本図番 3.YAAA5290	入庫 REGD 2004-01 27
審査 Y. Ohta	2004-01-23			
承認 A. Ohtsuka	2004-01-23			

3YAA5291

室 外 機



【注記】

1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 Y. Aoki	2004-01-19		1 : 10	RAS-EJ50S2 : RAC-EJ50S2 構造 : 寸法図
審査 Y. Ohta	2004-01-19	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		栃木図番 3.YAAA529J
承認 A. Ohtsuka	2004-01-19			

