

A

室内機

B

C

D

E

F

室内機サービススペース

仕様表

項 目		形 式	室 内 機		室 外 機		
			RAS-EJ50T2		RAC-EJ50T2		
電	源 (50/60Hz)		単相200V				
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		-		1000		
	熱交換器フィン形状		細幅スリット		コルゲート		
	冷媒制御装置		-		電動膨張弁		
	冷媒切換装置		-		四方弁		
	冷媒種類		フロン R410A				
	封入量 (g)		1400 g				
	過負荷保護装置		自動復帰形				
	配管	配管接続方式		フレア			
		パイプ径 (外径φmm)	細径	φ6.35			
			太径	φ9.52			
		配管セット		HP-2340S, HP-2370S			
送風装置	ファンモータ出力 (W)		25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン		プロペラファン		
		風量 (m³/h)	強風	750・870		2,410・2,190	
			弱風	590・710		-	
電気特性	運転電流 (A)	冷房	8.5				
		暖房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	7.7 (最大 15.0)			
	消費電力 (W)	冷房	1635 (75 ~ 2020)				
		暖房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	1525 (70 ~ 2500)			
	力率 (%)	冷房	96				
		暖房	ヒータ ON	-			
			ヒータ OFF	99			
	始動電流 (A)	冷房	8.5				
暖房		7.7					
接続ケーブルの本数		3					
電源プラグ		容量 (V-A)	250V-15A				
	形状	㊦		-			
冷房特性	冷房能力 (kW)		5.0 (0.7~5.5)				
	除湿能力 (ℓ/h)		2.8				
	冷房のめやす		14~21畳 (23~34m²)				
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータON	-				
		ヒータOFF	6.7 (0.7~9.2)				
		低温	6.7				
	電気ヒーター (W)		-				
暖房のめやす		15~18畳 (24~30m²)					
機能	据付方式		背面引掛		-		
	主操作スイッチ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3B2				
	表示ランプ		運転・タイマー・カビ見張・クリーン				
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
色調 (近似マンセルNO.)			パールホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)		
外形寸法 (mm)	高さ		298		600		
	幅		840		792+85		
	奥行		253		299+46		
製品質量 (kg)			11.5		42		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		46・47		50・50		
	弱風		40・41		-		
	微風		37・38		-		
	静		23・23		-		
ドレン接続口 (外径φmm)			16				
付属品			壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)			左/右 0.4/1.1		-		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

注記

- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm、下が100mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状㊦
- 電源コードの長さ
- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



CAD

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 T. Imoto	2005-01-24	第一角法	NTS	RAS-EJ50T2:RAC-EJ50T2 構造:寸法図
審査 A. Ohtsuka	2005-01-24	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認 A. Ohtsuka	2005-01-24			

入庫	REGD
2005-01	25
3YAAA7128	



