

96Z0Z00NN

日立ルームエアコン 壁掛EKシリーズ 仕様表
RAS-EK56M2/RAC-EK56M2



ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タイプ				壁掛型セパレート			
型式				RAS-EK56M2		RAC-EK56M2	
電源 (50/60Hz)				単相200 V			
冷房	定格	能力	kW	5.6 (0.5 ~ 6.0)			
		消費電力	W	1,600 (155 ~ 2,000)			
		運転電流	A	9.4			
		力率	%	85			
暖房	定格	能力	kW	6.7 (0.4 ~ 11.4)			
		消費電力	W	1,480 (135 ~ 3,900)			
		運転電流	A	8.7 (最大 20.0)			
		力率	%	85			
	低温	能力	kW	8.5			
		消費電力	W	3,560			
始動電流			A	9.4			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		5.4			
		JISC9612:2005 (区分)		5.4 (F)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	—		1,500	
	熱交換器フィン形状			片起し3本スリット		コルゲートフィン	
	冷媒	種類		フロン R32			
封入量		g	1,600				
ファン	種類		貫流ファン		プロペラファン		
	風量 (冷房・暖房)	急速	m³/h	1,180 ・ 1,380		2,940 ・ 2,610	
		強風	m³/h	900 ・ 960		—	
		弱風	m³/h	700 ・ 760		—	
		微風	m³/h	520 ・ 570		—	
		静	m³/h	300 ・ 370		—	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急速	dB	66 ・ 70		65 ・ 65		
	強風	dB	60 ・ 61		—		
	弱風	dB	56 ・ 56		—		
	微風	dB	51 ・ 52		—		
	静	dB	36 ・ 36		—		
操作スイッチ 形名			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-AH1				
電源プラグ	容量		250V-20A				
	形状		㊤		—		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6 / 1.3		—	
室内外接続 ケーブル	芯線径 (φ)		mm	2.0			
	芯数		芯	3			
冷媒配管	接続方式			フレア			
	液側 (φ)		mm	6.35			
	ガス側 (φ)		mm	9.52			
	最大配管長		m	20			
	最大高低差		m	10			
	冷媒追加充填量		g	—			
ドレン接続口外径 (φ)			mm	16			
電熱装置の消費電力			W	—		150	
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (2.9Y7.8/1)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)			mm	295×798×385		709×859 (+97) ×319 (+68)	
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)			cm	86×36×47		99×42×75	
質量 (製品・荷造)			kg	16.5 ・ 19.0		43.5 ・ 45.0	

- (1) 本仕様は予告なく変更することがあります。
(2) 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内 27℃:DB・19℃:WB、室外 35℃:DB・24℃:WB) で運転した場合の数値です。
(3) 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 7℃:DB・6℃:WB) で運転した場合の数値です。
(4) 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内 20℃:DB・15℃:WB、室外 2℃:DB・1℃:WB) で運転した場合の数値です。
(5) 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
(6) 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
(7) 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はトッテとサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と外気温サーミスタカバーの突き出し寸法を示しています。



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	J.Cai	2021-06-14		NTS	2022年度 EKシリーズ 仕様表	
CHKD.	H.Daisaka	2021-06-15	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			REGD. 2021 0615
APPD.	H.Daisaka	2021-06-15				
					TOCHIGI DWG. No.	
					4YAA NN0020296	

16Z0Z00NN

日立ルームエアコン壁掛EKシリーズ
室内ユニット寸法図




上面吸込口




壁とのスペースは()内の寸法をできるだけ確保してください。

※室内機の背面で配管接続する場合は110mm以上



注記


- 室内機のサービススペースは左・右が50mm、上が50mm、下が100mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ20m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
- プラグの形状 RAS-EK25M2~EK56M2 ☺
- 電源コードの長さ





- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



ワイヤレスリモコン




リモコンホルダー



※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを入れ替えてください。

据付板 (正面図) 天井面 (回縁) (ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)




適用機種

RAS-EK25M2
RAS-EK28M2
RAS-EK40M2
RAS-EK56M2


SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. J.Cai	2021-06-14	☉	NTS	2022年度 EKシリーズ 寸法図	
CHKD. H.Daisaka	2021-06-15			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. H.Daisaka	2021-06-15			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0020291	REGD. 2021 0615

7670700NN


日立ルームエアコン壁掛EKシリーズ
室外ユニット寸法図



ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。



室外機標準据付寸法図



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に従い据え付けてください。
2. 雪が多い地方では季節風や雪が、直接室外機に吹き込まないように別売りの防雪フードの取付をおすすめします。
3. 室外機ベース部のドレン穴と地面との距離は、別売りの置き台等を使用して800mm以上を確保してください。

※吹出し側壁面高さ1.2m以下

適用機種

RAC-EK25M2
RAC-EK28M2
RAC-EK40M2
RAC-EK56M2







SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. J.Cai	2021-06-14		NTS	2022年度 EKシリーズ 寸法図	
CHKD. H.Daisaka	2021-06-15			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. H.Daisaka	2021-06-15			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0020292	REGD. 2021 0615

3670700NN

日立ルームエアコン 壁掛EKシリーズ
室内室外ユニット 回路図・配線図

室内機
RAS-EK25M2
RAS-EK28M2
RAS-EK40M2
RAS-EK56M2

室外機
RAC-EK25M2
RAC-EK28M2
RAC-EK40M2
RAC-EK56M2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板のCN6に別売の*3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・H-LINKに接続する場合
CN7に別売りの*4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板のCN6に別売の*1HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください（室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います）。
- ・HEMSを使用する場合
室内基板のCN7に別売のHEMSアダプターの端子を差込んでください。
- ・白くまくんアプリを使用する場合
室内基板のCN7に別売の*5無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号（SP-HAC1）
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 カードキー接続コード：部品番号（SP-CKC1）
*4 RACアダプター：PSC-6RAD
*5 無線LAN接続アダプター：SP-WL3

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. T.Nakagawa	2021-06-17	⊕	NTS	2022年度 EKシリーズ 回路図・配線図	
CHKD. H.Hashimoto	2021-06-17			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. H.Hashimoto	2021-06-17			TOCHIGI DWG. No. 3YDA NN0020293	REGD. 2021 0617