
















3YAAA0832

室内機






室 外 機



- ④ 注記

 1. 室内機のサービススペースは左右が100mm、上は50mm必要です。
 2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
 3. 配管は長さ12m以内です。
(配管長が8mを超える時は20g/mの冷媒追加充填が必要です。)
 4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
 5. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線ケーブルを使用します。



仕様表


項目			形式		室内機		室外機		
					RAS-F228KX		RAC-F228KX		
電源 (50/60Hz)					単相100V				
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			-		700			
	熱交換器フィン形状			アコーディオン		コルゲート			
	冷媒制御装置			-		キャピラリチューブ			
	冷媒切換装置			-		四方弁			
	冷媒	種類			HCFC-22				
		封入量 (g)			520				
	過負荷保護装置			自動復帰形					
	配管	配管接続方式			フレア				
		パイプ径 (外径φmm)	細径		φ6.35				
			太径		φ9.52				
配管セット			P-24VR, 28VR						
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20		20			
	ファン (冷房・暖房)	種類			貫流ファン		プロペラファン		
		風量 (m³/h)	強風		360・480		1080・1050		
			弱風		320・410		-		
			微風		280・340		-		
電気特性	運転電流 (A)	冷房		9.6					
		暖房	ヒータ ON		-				
			ヒータ OFF		12.6				
	消費電力 (W)	冷房		860 (320~1,100)					
		暖房	ヒータ ON		-				
			ヒータ OFF		1,130 (280~1,280)				
	力率 (%)	冷房		90					
		暖房	ヒータ ON		-				
			ヒータ OFF		90				
	始動電流 (A)	冷房		9.6					
暖房		12.6							
接続ケーブルの本数			4						
電源プラグ		容量 (V-A)		125V-15A					
	形状		㊹		-				
冷房特性	冷房能力 (kW)			2.2 (0.9~2.5)					
	除湿能力 (ℓ/h)			1.2					
	冷房のめやす			6~9畳 (10~15m²)					
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON		-					
		ヒータ OFF		3.2 (0.9~3.7)					
		低温		2.7					
	電気ヒーター (W)			-					
機能	暖房のめやす			7~9畳 (12~15m²)					
	据付方式		背面引掛		-				
	主操作スイッチ		ワイヤレスリモコン (プッシュボタン)・RAR-1Y5						
	表示ランプ		運転, タイマー						
	風速切換		自動, 強風, 弱風, 微風						
キャビネット (色, マンセルNo)					ホワイト (5Y8.5/0.5)		TバージュNo5Y7/2		
外形寸法 (mm)	高さ			248		570			
	幅			744		700+53			
	奥行			168+5		210+35			
製品質量 (kg)					5.5		28.0		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		37・41		46・47				
	弱風		32・36		-				
	微風		28・32		-				
ドレン接続口 (外径φmm)					16				
付属品					壁掛据付部品一式				
電源コード長さ (m)			左/右		0.9/1.6		-		

- 本仕様は予告なく変更することがあります。


署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	ハニユウ	2001.02.19	NTS	RAS-F228KX RAC-F228KX 構造：寸法図
審査	オソト	2001.02.20	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番
承認	オソト	2001.02.20		再入庫

3YDAA0833


回路図



配線図 RAS-F228KX



配線図 RAC-F228KX



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図	ハニエウ	2001.02.19	NTS	RAS-F228KX:RAC-F228KX 回路図:配線図
審査	オソト	2001.02.20	Hitachi Appliances, Inc.	栃木図番
承認	オソト	2001.02.20	Tokyo Japan	再入庫
				3YDAA0833
				2001-04 09