





仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
電 源			(50/60Hz)	RAS-F258KX	RAC-F258KX	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)			単相100V		
	熱交換器フィン形状			アコーディオン	コルゲート	
	冷媒制御装置			—	キャピラリチューブ	
	冷媒切換装置			—	四方弁	
	冷媒	種類		HCFC-22		
		封入量 (g)		560 (エアパージ分20g含む)		
	過負荷	保護装置		自動復帰形		
	配管	配管接続方式		フレア		
		パイプ径 (外径φmm)	細 径	φ6.35		
			太 径	φ9.52		
	配管セ ッ ト		P-24VR, 28VR			
送風装置	ファンモータ出力 (W)			20	20	
	ファン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン	プロペラファン		
		風 量 (m³/h)	強 風	410・480	1200・1170	
			弱 風	320・410	—	
電気特性	運 転 電 流 (A)	冷 房	12.4			
		暖 房	ヒータ ON	—		
	ヒータ OFF		13.5			
	消費電力 (W)	冷 房	1,120 (320~1,150)			
		暖 房	ヒータ ON	—		
	ヒータ OFF		1,215 (280~1,350)			
	力 率 (%)	冷 房	90			
		暖 房	ヒータ ON	—		
	ヒータ OFF		90			
	性 能	始 動 電 流 (A)	冷 房	12.4		
暖 房			13.5			
接続ケーブルの本数			4			
電 源 プ ラ グ		容量 (V-A)	125V-15A			
	形 状	㊹	—			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		2.5 (0.9~2.8)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.4			
	冷 房 の め や す		11~17m² (7~10畳)			
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—			
		ヒータ OFF	3.4 (0.9~3.9)			
		低 温	2.8			
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—		
機 能	暖 房 の め や す			12~15m² (7~9畳)		
	据 付 方 式	背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ	ワイヤレスリモコン (プッシュボタン) . RAR-1Y5				
	表 示 ラ ン プ	運転, タイマー				
外形寸法 (mm)	風 速 切 換		自動, 強風, 弱風, 微風			
	キャビネット (色, マンセルNo)			—	TベージュNo5Y7/2	
	高 さ			248	570	
幅		744	700+53			
製 品 質 量 (kg)	奥 行		168+5	210+35		
			5.5	28.0		
騒音 (dB) (冷房・暖房)		強 風	38・42	47・48		
		弱 風	32・36	—		
		微 風	28・32	—		
ドレン接続口 (外径φmm)			16			
付 属 品			壁掛据付部品一式			
電源コード長さ (m)		左/右	0.9/1.6	—		


● 本仕様は予告なく変更することがあります。

3YDAA0078

回路図




配線図 RAC-F258KX



注記

1. 図象は室内機から電源を取る時の回路図を示します。

配線図 RAS-F258KX



署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 ナカオ	2000・09・09	⊙	NTS	RAS-F258KX:RAC-F258KX 回路図:配線図
審査	2000・09・10	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
承認	2000・09・10	板木図番	再入庫	入庫 2000-09 25

3YDAA0078