

3YAAA5563

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

室内機サービススペース

室内機

フロントパネル

空気吹出口

上下風向板

ツツイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンキャップ接続口

細径配管 (φ6.35) 接続用

太径配管 (φ9.52) 接続用

電源コード

接続ケーブル

据付板

天井面 (回縁)

ボードアンカー用切欠穴 (左右)

埋込ボルト用穴 (左右) 10.5x20

ドレンホース

注記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。

2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。

3. 配管は長さ12m以内です。

4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。

5. プラグの形状 ㊶

6. 電源コードの長さ

7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。

室内機から電源を取る場合

室外機から電源を取る場合

仕様表

項目		形式		室内機	室外機	
				RAS-G22SV6	RAC-G22SV6	
冷凍装置	電源 (50/60Hz)	単相100V				
	圧縮機出力 (W)	— 800				
	熱交換器フィン形状	スリット コルゲート				
	冷媒制御装置	— 電動膨張弁				
	冷媒切換装置	— 四方弁				
	冷媒種類	フロン R410A				
	封入量 (g)	870				
	過負荷保護装置	自動復帰形				
	配管接続方式	フレア				
	配管	パイプ径 (外径φmm)	細径	太径	6.35	9.52
配管セット		HP-2340F, HP-2370F				
送風装置	ファンモータ出力 (W)	25		40		
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン		
		風量 (m³/h)	強風	540・540	1,860・1,620	
		弱風	480・480	—		
電気特性	運転電流 (A)	冷房	4.9			
		暖房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	5.0		
	消費電力 (W)	冷房	440 (155~980)			
		暖房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	450 (115~1,080)		
	力率 (%)	冷房	90			
		暖房	ヒータ ON	—		
	ヒータ OFF		90			
	始動電流 (A)	冷房	4.9			
暖房	5.0					
接続ケーブルの本数	4					
電源プラグ	容量 (V-A)	125V-15A				
	形状	㊶ —				
冷房特性	冷房能力 (kW)	2.2 (0.9~2.9)				
	除湿能力 (ℓ/h)	1.2				
	冷房のめやす	6~9畳 (10~15m²)				
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—			
		ヒータ OFF	2.5 (0.9~4.6)			
		低温	3.3			
	電気ヒーター (W)	—				
暖房のめやす	6~7畳 (9~11m²)					
機能	据付方式	背面引掛		—		
	主操作スイッチ	プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1				
	表示ランプ	除湿・運転・タイマー				
色調 (近似マンセルN0.)	風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
	色調	ホホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)			
外形寸法 (mm)	高さ	280		548		
	幅	780		750+91		
製品質量 (kg)	奥行	205+5		288+47		
	質量	9.5		32		
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風	44・45		44・45		
	弱風	37・38		—		
	微風	33・35		—		
ドレン接続口 (外径φmm)	16					
付属品	壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)	左 / 右	0.4 / 1.1		—		

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

審査

承認

S.Todokoro

H.Yamazaki

A.Ohtsuka

2004-02-21

2004-02-23

2004-02-23

第一角法

NTS

Hitachi Appliances, Inc.

Tokyo Japan

RAS-G22SV6:RAC-G22SV6

構造:寸法図

桧木図番

3YAAA5563

入庫 REGD





2004-03 01

GAD

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006


3YAA5564


室 外 機




注記

1. 本体の左、右、前、後に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2 面以上開放できるところに据え付けてください。



署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-G22SV6:RAC-G22SV6 構造:寸法図	
製図	S.Todokoro	2004-02-21		NTS		
審査	H.Yamazaki	2004-02-23	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			桁目図番 入庫 REGD 2004-03 01
承認	A.Ohtsuka	2004-02-24				



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2004-02-21		N T S	RAS-G22SV6:RAC-G22SV6 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Miura	2004-03-01			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No. 3YDAA5578	REGD. REGD 2004 0408
	H. Yamazaki	2004-03-01					
APPD.	Y. Yasunaga	2004-03-01					