














室内機




1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m





仕様表

項 目				形 式	室 内 機	室 外 機	
					RAS-G25SV6	RAC-G25SV6	
電 源 (50/60Hz)					単相100V		
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)				－	800	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状				スリット	コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置				－	電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置				－	四方弁	
	冷 媒	種 類			フロン R410A		
		封 入 量 (g)			870		
	過 負 荷 保 護 装 置				自動復帰形		
	配 管	配 管 接 続 方 式			フレア		
パイプ径 (外径φmm)		細 径		6.35			
		太 径		9.52			
配 管 セ ッ ト				HP-2340F, HP-2370F			
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)				25	40	
	ファン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン	プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風		570・620	1,860・1,740	
			弱 風		510・540	－	
			微 風		450・500	－	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房		5.4			
		暖 房	ヒータ ON		－		
			ヒータ OFF		6.1		
	消 費 電 力 (W)	冷 房		490 (155～1,080)			
		暖 房	ヒータ ON		－		
			ヒータ OFF		550 (115～1,120)		
	力 率 (%)	冷 房		90			
		暖 房	ヒータ ON		－		
			ヒータ OFF		90		
	始 動 電 流 (A)	冷 房		5.4			
暖 房			6.1				
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数				4			
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)		125V-15A			
		形 状		㊦	－		
冷 房 特 性	冷 房 能 力 (kW)				2.5 (0.9～3.1)		
	除 湿 能 力 (ℓ/h)				1.4		
	冷 房 の め や す				7～10畳 (11～17m ²)		
暖 房 特 性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON		－			
		ヒータ OFF		3.0 (0.9～4.7)			
		低 温		3.4			
	電 気 ヒ ー タ ー (W)				－		
	暖 房 の め や す				7～8畳 (11～14m ²)		
機 能	据 付 方 式			背面引掛	－		
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2V1			
	表 示 ラ ン プ			除湿・運転・タイマー			
風 速 切 換				自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
色 調 (近似マンセルNO.)					ホワイ ト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ			280	548		
	幅			780	750+91		
	奥 行			205+5	288+47		
製 品 質 量 (kg)					9.5	32	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風			45・46	45・46		
	弱 風			37・38	－		
	微 風			33・35	－		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)					16		
付 属 品					壁掛据付部品一式		
電 源 コ ー ド 長 さ (m) 左 / 右					0.4 / 1.1	－	

●本仕様は予告なく変更することがあります.

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 S. Todokoro	2004-02-21		NTS	RAS-G25SV6:RAC-G25SV6 構造:寸法図
審査 H. Yamazaki	2004-02-23	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		板木図番 3.YAAA5565 入庫 REGD 2004-03 01
承認 A. Ohtsuka	2004-02-24			





SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S.Todokoro	2004-02-21		NTS	RAS-G25SV6:RAC-G25SV6 回路図:配線図		
CHKD.	Y.Miura	2004-03-01			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
	H.Yamazaki	2004-03-01				3YDAA5579	
APPD.	Y.Yasunaga	2004-03-01					