







- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1HA接続コードを
差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※3RACアダプターの端子を
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※4無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD
※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Todokoro	2014-03-21		NTS	RAS-GBK25D:RAC-GBK25D 回路図・配線図	
CHKD. S. K. Biswas	2014-03-24			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2014 0326
H. Shono	2014-03-24			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
APPD. Y. Iizuka	2014-03-26			3YDA BB0043492	