








BBB0050334

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。


SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2015-03-28		NTS	RAS-GBK25E:RAC-GBK25E 構造:寸法図		
CHKD.	S. Tokita	2015-03-28		TOCHIGI DWG. No.			
APPD.	K. Kezuka	2015-03-28		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			3YAA BB0050334

A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

BB0050335


回路図



配線図 RAS-GBK25E



配線図 RAC-GBK25E



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの端子を
差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE				
DWN.	S. Iijima	2015-03-28		NTS	RAS-GBK25E:RAC-GBK25E 回路図・配線図				
CHKD.	S. Tokita	2015-03-28			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2015 0328	
APPD.	K. Kezuka	2015-03-28				3YDA BB0050335			

CAD

REGD. REGD 2015 0328

002