

12345678

BB0050336

室内機

据付板

ワイヤレスリモコン

背面図

据付板(正面図)

天井面(回縁)

50以上

室内機サービススペース

50以上

ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。

※室内機の背面で配管接続する場合は120mm以上。但し、下カバーを外すと下配寸法で据付可能です。

※5.1

約189

上下風向板「全開」時

約1.0m

約1.7m

7. 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。

室内機

端子台

黒白赤

接続ケーブル

赤白黒

端子台

3

2

1

室外機

仕 様 表				
ユ ニ ッ ト				
タ イ プ				
型 式				
電 源				
冷 房	定 格	能力	kW	
		消費電力	W	
		運転電流	A	
		力率	%	
		能力	kW	
暖 房	定 格	消費電力	W	
		運転電流	A	
		力率	%	
		能力	kW	
		消費電力	W	
始 動 電 流		A		
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		
		JISC9612:2005 (区分)		
冷 凍 装 置	圧縮機出力		W	
	熱交換器フィン形状			
	冷 媒	種類		
フ ァ ン	種 類			
	ファンモータ出力	W		
	風 量	急 速	m ³ /h	
		強 風	m ³ /h	
		弱 風	m ³ /h	
微 風		m ³ /h		
音 響	急 速	dB		
	強 風	dB		
	弱 風	dB		
	微 風	dB		
	静	dB		
操作スイッチ		形 名		
電源プラグ		容 量		
		形 状		
電源コード長さ (左/右)		m		
室内外接続ケーブル		芯線径 (φ)	mm	
		芯 数	芯	
冷 媒 配 管		接続方式		
		液側 (φ)	mm	
		ガス側 (φ)	mm	
		最大配管長	m	
		最大高低差	m	
ドレン接続口外径 (φ)		mm		
外装色 (近似マンセルNo.)				
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm		
質量 (製品・荷造)		kg		

12345678

001

0100

