





仕様表

項目		形式	室内機 RAS-GT50V2	室外機 RAC-GT50V2
電源 (50/60Hz)			単相200V	
冷凍装置	圧縮機出力 (W)		—	1,000
	熱交換器フィン形状		スリット	波形
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量 (g)		1,250	
過負荷保護装置	配管接続方式		フレア	
	パイプ径 (外径φmm)	細径	6.35	
		太径	9.52	
	配管セット		HP-2340F, HP-2370F	
送風装置	ファンモータ出力 (W)		25	40
	ファン (冷房・暖房)	種類	貫流ファン	プロペラファン
		風量 (m ³ /h)	680 ・ 710	2,410 ・ 2,190
		強風 弱風 微風	600 ・ 640 500 ・ 570	— —
電気特性	運転電流 (A)	冷房	10.7	
		暖房	8.9 (最大 15.0)	
	消費電力 (W)	冷房	1,920 (155~2,200)	
		暖房	1,605 (115~2,710)	
	力率 (%)	冷房	90	
		暖房	90	
接続ケーブルの本数	始動電流 (A)	冷房	10.7	
		暖房	8.9	
	電源プラグ		容量 (V-A) 形状	250V-15A ㊦
	冷房能力 (kW)		5.0 (0.9~5.5)	
除湿能力 (ℓ/h)			2.8	
	冷房のめやす		14~21畳 (23~34m ²)	
暖房能力 (kW)	標準		6.0 (0.9~8.3)	
	低温		6.0	
暖房のめやす			13~17畳 (22~27m ²)	
	据付方式		背面引掛	
主操作スイッチ			—	
	表示ランプ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3J3	
風速切換			除湿・運転・タイマー	
			自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
色調 (近似マンセルNO.)			ピュアホワイト (N9.5)	Tベージュ (5Y7/2)
外形寸法 (mm)	高さ		280	600
	幅		780	792+85
製品質量 (kg)	奥行		219	299+46
			9.5	42
騒音 (dB) (冷房・暖房)	強風		48 ・ 47	50 ・ 50
	弱風		41 ・ 41	—
	微風		37 ・ 37	—
ドレン接続口 (外径φmm)			16	
付属品			壁掛据付部品一式	
電源コード長さ (m) 左 / 右			0.4 / 1.1	—







●本仕様は予告なく変更することがあります。



12345678


BB0002738

室外機



注記

・1. 本体の左、右、前、後に上図の ↔ 印の間隔を
あけられ2面以上開放できるところに据え付けて
ください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE	TITLE	
DWN.	H. Suzuki	2006-02-24		NTS	RAS-GT50V2:RAC-GT50V2 構造:寸法図	
CHKD.	S. Iijima	2006-02-24	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	S. Abe	2006-02-24			3YAA BB0002738	
					REGD. REGD 2006-03 01	

