









B	B	0	0	0	0	2	6	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

室内機






〔注記〕

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊦
6. 電源コードの長さ




7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

項 目			形 式		室 内 機		室 外 機	
					RAS-GZ0V2		RAC-G40V2	
電 源 (50/60Hz)					単相200V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		1,000		
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			スリット		波形		
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁		
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁		
	冷 媒	種 類		フロン R410A				
	封 入 量 (g)	1,250						
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形				
配 管	配 管 接 続 方 式			フレア				
	パイプ径	細 径		6.35				
		(外径φmm) 太 径		9.52				
	配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F				
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40		
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類		貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	660・700		2,410・2,190		
			弱 風	600・640		—		
			微 風	500・570		—		
電 気 特 性	運転電流 (A)	冷	房	6.0				
		暖	房	8.7 (最大 15.0)				
	消費電力 (W)	冷	房	1,075 (155~1,300)				
		暖	房	1,565 (115~2,400)				
	力 率 (%)	冷	房	90				
		暖	房	90				
	始動電流 (A)	冷	房	6.0				
		暖	房	8.7				
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4					
電 源 フ ラ グ	容 量 (V-A)		250V-15A					
	形 状		㊦		—			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			4.0 (0.9~4.5)				
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			2.1				
	冷 房 の め や す			11~17畳 (18~28m ²)				
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)		標 準		5.6 (0.9~7.9)			
			低 温		5.7			
	暖 房 の め や す			12~15畳 (20~25m ²)				
機 能	据 付 方 式			背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ			プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-3J2				
	表 示 ラ ン プ			除湿・運転・タイマー				
	風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
色 調 (近似マンセルN.O.)			ピュアホワイト (N9.5)		Tベージュ (5Y7/2)			
外 形 寸 法 (mm)	高		さ		280		600	
	幅				780		792+85	
			奥 行		219		299+46	
製 品 質 量 (kg)			9.5		42			
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		47・47		49・50			
	弱 風		41・41		—			
	微 風		37・37		—			
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16					
付 属 品			壁掛据付部品一式					
電源コード長さ (m)			左 / 右		0.4 / 1.1		—	

●本仕様は予告なく変更することがあります。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	H. Suzuki	2006-02-23		NTS	RAS-GZ40V2:RAC-G40V2 構造:寸法図
CHKD.			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
	S. Iijima	2006-02-24			REGD. REGD.
APPD.	S. Abe	2006-02-24			3YAA BB00002654 2006-01

