





3YAA5476





室内機



室内機サービススペース




ワイヤレスリモコン




註記

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm，
下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ1.2m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は8m以内です。
5. プラグの形状 ㊶
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。





署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	RAS-H22SV6: RAC-H22SV6 構造: 寸法図 栃木図番 3.YAAA5476 入庫 REGD 2004-02 23
製図	H. Hanyu 2004-02-17		NTS	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
審査	K. Yokoyama 2004-02-19				
承認	M. Morimoto 2004-02-19				

仕様表

項 目			形 式	室 内 機	室 外 機	
				RAS-H22SV6	RAC-H22SV6	
電 源 (50/60Hz)			単相100V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)		—			
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状		細幅スリット			
	冷 媒 制 御 装 置		—			
	冷 媒 切 換 装 置		—			
	冷 媒	種 類	フロン R410A			
		封 入 量 (g)	870			
	過 負 荷 保 護 装 置		自動復帰形			
	配 管	配 管 接 続 方 式	フレア			
パイプ径 細 径 (外径φmm)		6.35				
		太 径	9.52			
		配 管 セ ッ ト	HP-2340F, HP-2370F			
送 風 装 置	フ ザ ン モ ー タ 出 力 (W)		25		40	
	フ ザ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン	
		風 量 (m ³ /h)	強 風	510 ・ 650	1,860 ・ 1,740	
			弱 風	460 ・ 560	—	
			微 風	400 ・ 510	—	
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	4.8			
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	5.7		
	消 費 電 力 (W)	冷 房	435 (155~980)			
		暖 房	ヒータ ON	—		
			ヒータ OFF	510 (115~1,090)		
	力 率 (%)	冷 房	90			
		暖 房	ヒータ ON	—		
	ヒータ OFF		90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	4.8			
暖 房		5.7				
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4			
電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	125V-15A			
		形 状	⑩	—		
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)		2.2 (0.9~2.9)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)		1.2			
	冷 房 の め や す		6~9畳 (10~15m ²)			
暖房特性	暖 房 能 力 (kW)	ヒータ ON	—			
		ヒータ OFF	2.8 (0.9~4.7)			
		低 温	3.4			
	電 気 ヒ ー タ ー (W)		—			
	暖 房 の め や す		6~8畳 (10~13m ²)			
機 能	据 付 方 式		背面引掛	—		
	主 操 作 イ ャ ー チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Z1			
	風 速 切 換		除湿・運転・タイマー・カビ見張り・オートクリーン 自動, 強風, 弱風, 微風, 静			
色 調 (近似マンセルNO.)			ホワイト (N9)	Tベージュ (5Y7/2)		
外 形 寸 法 (mm)	高 さ	280		548		
	幅	780		750+91		
	奥 行	227+3		288+47		
製 品		質 量 (kg)	9	32		
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		44 ・ 45	44 ・ 45		
	弱 風		33 ・ 34	—		
	微 風		28 ・ 29	—		
	静		23 ・ 23	—		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)			16			
付 属 品			壁掛据付部品一式			
電 源 コ ー ド 長 さ (m)			左 / 右	0.4 / 1.1	—	

●本仕様は予告なく変更することがあります.





署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 H. Hanyu	2004-02-16	⊙	NTS	RAS-H22SV6:RAC-H22SV6 回路図:配線図
審査 Y. Miura	2004-02-19	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
K. Yokoyama	2004-02-19			
承認 M. Morimoto	2004-02-19			
[2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006]				名称 RAC-H22SV6:RAC-H22SV6 回路図:配線図 3YDAA5478 23