









室内機




ワイヤレスリモコン





【注記】

1. 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm，
下が123mm必要です。
カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、
風の流れを損なわない寸法を確保してください。
2. 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
3. 配管は長さ20m以内です。
4. 室内・室外機の配管落差は10m以内です。
5. プラグの形状 
6. 電源コードの長さ 約0.4m 約1.1m



7. 接続ケーブルは、電源側がφ2.0×2、制御側がφ1.6×2またはφ2.0×2の単線Fケーブルを使用します。




仕様表

項 目				形 式		室 内 機	室 外 機
						RAS-HJ40S2	RAC-HJ40S2
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷 凍 装 置	圧 縮 機 出 力 (W)			—		1,000	
	熱 交 換 器 フ ィ ン 形 状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒 制 御 装 置			—		電動膨張弁	
	冷 媒 切 換 装 置			—		四方弁	
	冷 媒	種 類	フロン R410A				
		封 入 量 (g)	1,350				
	過 負 荷 保 護 装 置			自動復帰形			
	配 管	配 管 接 続 方 式		フレア			
(外径φmm)		細 径	6.35				
		太 径	9.52				
配 管 セ ッ ト			HP-2340F, HP-2370F				
送 風 装 置	フ ァ ン モ ー タ 出 力 (W)			25		40	
	フ ァ ン (冷房・暖房)	種 類	貫流ファン		プロペラファン		
		風 量 (m ³ /h)	強 風	750 ・ 780		2,410・2,190	
			弱 風	640 ・ 660		—	
				微 風	550 ・ 570		—
電 気 特 性	運 転 電 流 (A)	冷 房	5.8				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	9.2			
	消 費 電 力 (W)	冷 房	1,045 (155~1,250)				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	1,650 (115~2,355)			
	力 率 (%)	冷 房	90				
		暖 房	ヒータ ON	—			
			ヒータ OFF	90			
	始 動 電 流 (A)	冷 房	5.8				
暖 房		9.2					
接 続 ケ ー ブ ル の 本 数			4				
	電 源 プ ラ グ		容 量 (V-A)	250V-15A			
			形 状	㊦ —			
冷房特性	冷 房 能 力 (kW)			4.0 (0.9~4.5)			
	除 湿 能 力 (ℓ/h)			2.1			
	冷 房 の め や す			11~17畳 (18~28m ²)			
暖房特性	暖房能力 (kW)	ヒータ ON	—				
		ヒータ OFF	6.0 (0.9~8.0)				
		低 温	5.8				
	電 気 ヒ ー タ ー (W)			—			
	暖 房 の め や す			13~17畳 (22~27m ²)			
機 能	据 付 方 式		背面引掛		—		
	主 操 作 ス イ ッ チ		プッシュボタン (ワイヤレス) RAR-2Z1				
	表 示 ラ ン プ		除湿・運転・タイマー・カビ見張り・オートクリーン				
風 速 切 換			自動, 強風, 弱風, 微風, 静				
色 調 (近似マンセルNO.)				ホワイト (N9)		Tベージュ (5Y7/2)	
外 形 寸 法 (mm)	高 さ		280		600		
	幅		780		792+85		
	奥 行		227+3		299+46		
製 品 質 量 (kg)				9		42	
騒 音 (dB) (冷房・暖房)	強 風		46 ・ 46		49 ・ 50		
	弱 風		41 ・ 41		—		
	微 風		37 ・ 37		—		
ド レ ン 接 続 口 (外径φmm)				16			
付 属 品				壁掛据付部品一式			
電 源 コ ー ド 長 さ (m)		左 / 右	0.4 / 1.1		—		


●本仕様は予告なく変更することがあります.

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	
製図	H. Hanyu 2004-02-17		NTS	RAS-HJ40S2:RAC-HJ40S2 構造:寸法図	
審査	K. Yokoyama 2004-02-19			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	板木図番
承認	M. Morimoto 2004-02-19				3.YAAA5605

入庫
REGD
2004-02-23




3YDAA5497



配線図

RAS-HJ40S2



配線図

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 H. Hanyu	2004-02-16	⊙	NTS	RAS-HJ40S2:RAC-HJ40S2 回路図:配線図
審査 Y. Miura	2004-02-16	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
K. Yokoyama	2004-02-19			
承認 M. Morimoto	2004-02-19			
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				入庫 REGD 2004-02 23

3YDAA5497