

12345678

A

室内機

219

据付板

60

5

47

780

280

空気吹出口

上下風向板

190

400

190

70

ツツイ

※横引き配管を行う時はドレンホースとドレンキャップを交換してください。

ドレンホース

約108

約370

約70

ドレンキャップ接続口

細径配管(φ6.35)接続用

太径配管(φ9.52)接続用

電源コード

接続ケーブル

58

171

20.5

47

30

60

22

81.5

据付板

天井面(回縁)

左右風向板

50以上

5

253

190

450

400

42

24

316

414

390

605

530

780

125

115

125

70

70

70

ドレンホース

細径配管

太径配管

本体中心線

壁穴φ65

ボードアンカー用切欠穴(左右)

埋込ボルト用穴(左右)10.5x20

50

50

室内機サービススペース

フロントパネル

47

5

60

11

ワイヤレスリモコン

171

58

20.5

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

仕様表

項目		形式	室内機	室外機
			RAS-HJ40T2	RAC-HJ40T2
冷凍装置	電源	(50/60Hz)	単相200V	
	圧縮機出力(W)		—	1,000
	熱交換器フィン形状		スリット	コルゲート
	冷媒制御装置		—	電動膨張弁
	冷媒切換装置		—	四方弁
	冷媒種類		フロン R410A	
	封入量(g)		1,250	
	過負荷保護装置		自動復帰形	
	配管	配管接続方式	フレア	
		パイプ径(外径φmm)	6.35	
		細径	9.52	
送風装置	ファンモータ出力(W)	配管セット	HP-2340F, HP-2370F	
		種類	貫流ファン	
	ファン(冷房・暖房)	風量(m ³ /h)	プロペラファン	
		強風	660・700	
		弱風	600・640	
電気特性	運転電流(A)	微風	500・570	
		冷房	6.0	
		暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	8.7 (最大 15.0)
	消費電力(W)	冷房	1,075 (155~1,300)	
		暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	1,565 (115~2,400)
	力率(%)	冷房	90	
		暖房	ヒータ ON	—
			ヒータ OFF	90
冷房特性	始動電流(A)	冷房	6.0	
		暖房	8.7	
	接続ケーブルの本数	容量(V-A)	250V-15A	
		形状	㊦	—
暖房特性	冷房能力(kW)	除湿能力(l/h)	2.1	
		冷房のめやす	11~17畳 (18~28m ²)	
	暖房能力(kW)	ヒータ ON	—	
		ヒータ OFF	5.6 (0.9~7.9)	
機能	電気ヒーター(W)	低温	5.7	
		暖房のめやす	12~15畳 (20~25m ²)	
	据付方式	背面引掛	—	
		主操作スイッチ	プッシュボタン(ワイヤレス) RAR-2V1	
色調	表示ランプ	除湿・運転・タイマー	—	
		風速切換	自動, 強風, 弱風, 微風, 静	
	(近似マンセルN0.)	ホホワイト(N9)	Tベージュ(5Y7/2)	
		外形色	—	
外形寸法(mm)	高さ	幅	280	
		奥行	780	
	奥行き	行	219	
		質量(kg)	9.5	
騒音(dB)(冷房・暖房)	強風	風	47・47	
		弱風	49・50	
	微風	風	41・41	
		風	37・37	
ドレン接続口(外径φmm)	付属品	16	—	
		壁掛据付部品一式	—	
電源コード長さ(m)		左 / 右	0.4 / 1.1	—

●本仕様は予告なく変更することがあります。

署名

年月日

投影法

尺度

名称

製図

S.Todokoro

2005-01-21

NTS

RAS-HJ40T2:RAC-HJ40T2

構造:寸法図

審査

Y.Ohta

2005-01-21

Hitachi Appliances, Inc.

栃木図番

承認

N.Miyazaki

2005-01-21

Tokyo Japan

3YAAA7181

入庫


REGD


2005-01

25

GAD

2006.04.01 社名変更/Company Name change Apr.01.2006





配線図 RAC-HJ40T2

配線図 RAS-HJ40T2

署名	年月日	投影法	尺度	名称
製図 Y.Ohta	2005-01-24	NTS	NTS	RAS-HJ40T2:RAC-HJ40T2 回路図:配線図
審査 Y.Miura	2005-01-25	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	桧木図番	3YDAA7183
承認 N.Miyazaki	2005-01-25			

REGD

2005-01

27